



Bloques de prueba de dureza Vickers HV

Código: N/D

Marca: Novotest

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Los bloques de prueba de dureza están diseñados para la calibración de probadores de dureza de metales.

Hay disponibles diferentes valores nominales y cargas de los bloques, tales como: 200HV, 450HV, 800HV.

Los bloques cumplen con la norma ASTM E92.

- [Ventajas](#)
- [Especificaciones](#)
- [Opciones disponibles](#)
- [Paquete estándar](#)

Ventajas

- Precio competitivo
- Amplia gama de valores y cargas.

Especificaciones

Valor de dureza	Carga, kg	Rango de dureza	Dimensión, mm
HV: 800±50	100	2,0%	57x10
HV: 800±50	50	2,0%	57x10
HV: 800±50	30	2,0%	57x10
HV: 800±50	20	2,0%	57x10
HV: 800±50	10	3,0%	57x10
HV: 800±50	5	3,0%	57x10
HV: 800±50	3	3,0%	57x10
HV: 800±50	2	3,0%	57x10
HV: 800±50	1	5,0%	57x10
HV: 800±50	0,5	5,0%	57x10

HV: 800±50	0,3	5,0%	57x10
HV: 800±50	0,2	5,0%	57x10
HV: 450±75	100	2,0%	57x10
HV: 450±75	50	2,0%	57x10
HV: 450±75	30	2,0%	57x10
HV: 450±75	20	2,0%	57x10
HV: 450±75	10	3,0%	57x10
HV: 450±75	5	3,0%	57x10
HV: 450±75	3	3,0%	57x10
HV: 450±75	2	3,0%	57x10
HV: 450±75	1	5,0%	57x10
HV: 450±75	0,5	5,0%	57x10
HV: 450±75	0,3	5,0%	57x10
HV: 450±75	0,2	5,0%	57x10
HV: 200±50	10	5,0%	57x10
HV: 200±50	5	5,0%	57x10

Opciones disponibles

Si el usuario necesita otro rango de valores o cargas, analice el pedido antes del pago.

Paquete estándar

- Bloques de prueba de dureza
- Paquete

Especificaciones técnicas

Ficha técnica de la variante activa.

Especificación	Carga; kg - 100 - 10
Valor de dureza	Carga; kg
Alto voltaje: 800±50	100
Alto voltaje: 450±75	100
Alto voltaje: 200±50	10

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)