



## Baño maría digital marca Pinzuar. Utilizado en una variedad de aplicaciones donde se requiere de calentamiento

**Código:** G060301

**Marca:** Pinzuar

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

Es utilizado en una variedad de aplicaciones donde se requiere de calentamiento a una temperatura constante. El interior es fabricado en lámina de acero inoxidable. Exterior y tapa acabados en pintura electrostática.

## Especificaciones técnicas

| Parámetro                | Valor                               |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Rango de Temperatura     | 40 °C a 90 °C                       |
| Resolución               | Desde 0,1 °C                        |
| Estabilidad              | ± 1 °C                              |
| Capacidad del Reservorio | 35 L                                |
| Tipo de Sensor           | Termocupla tipo K                   |
| Tipo de Controlador      | Digital programable (PID)           |
| Alimentación Eléctrica   | 110 VAC 50/60 Hz (Opcional 220 VAC) |
| Potencia                 | 1000 W                              |
| Dimensiones Útiles       | 226 x 477 x 338 mm                  |
| Dimensiones Exteriores   | 370 x 650 x 470 mm                  |
| Peso Aproximado          | 24 kg                               |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)