



Maquina de vacio saturado - Medidor de penetracion de iones de cloruro

Código: B2-01-94-0022

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La máquina inteligente de saturación de concreto al vacío se utiliza para el tratamiento de saturación de bloques de prueba de concreto, así como para la saturación temprana en experimentos de flujo eléctrico de iones de cloruro y coeficientes de difusión en el concreto.

Se emplea en líneas ferroviarias de pasajeros, aplicaciones marinas, hidráulicas, puentes, túneles, edificaciones industriales y civiles, y otros diseños de durabilidad de construcción de concreto, control de calidad de producción y aceptación de proyectos. Es uno de los equipos necesarios para los laboratorios de durabilidad de concreto en instituciones de investigación. El equipo adopta una serie de tecnologías avanzadas de actualidad internacional.

El chip principal utiliza un microprocesador, por lo que todo el proceso se controla automáticamente; no obstante, también se puede configurar y operar de forma manual, y su funcionamiento es sencillo. Está diseñado con un gabinete totalmente de acero inoxidable para una alta resistencia a la corrosión. Se pueden saturar con agua hasta 12 bloques de prueba en un solo ensayo.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Volumen	10 L
Precisión de vacío	±0.001Mpa
Potencia	300 W
Fuente de alimentación	AC 220 V
Voltaje de la consola	DC 5 V
Voltaje del transmisor	DC 24 V
Dimensiones	750×680×400 mm
Peso	32 kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)