



Maquina pulidora metalografica, fresadora de sobremesa, doble disco, diametro 203 mm, velocidad fija de 1400 rpm (900 rpm)

Código: B2-01-25-0045

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

CARACTERÍSTICAS

-
-
-
-
-

Nombre original (completo): Maquina pulidora metalografica, fresadora de sobremesa, doble disco, diametro 203 mm, velocidad fija de 1400 rpm (900 rpm)

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Diámetro del disco de pulido	Ø203mm
Estructura	Disco doble
Velocidad de rotación	1400rpm (900rpm personalizable)
Motor	180w * 2
Dimensiones y Peso neto	775 * 475 * 952mm, 58.9kg
Tamaño del paquete y Peso bruto	965 * 550 * 1148mm, 83.1kg
Voltaje	220V, 50HZ, 1 fase

Aplicaciones

La pulidora metalográfica adopta una estructura de gabinete y se utiliza principalmente para pulir todo tipo de productos sólidos, muestras metálicas o no metálicas. Ofrece ventajas como transmisión estable, bajo nivel de ruido, fácil operación y mantenimiento conveniente, y puede satisfacer una variedad de requisitos de pulido de materiales.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)