



Picnometro de vacio para mezcla asfaltica

Código: B2-01-67-0057

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Picnómetro de vacío para mezcla asfáltica. Barril de acero inoxidable de 10000 ml

Especificaciones técnicas

Parámetro	Valor
Vibración	Vibración continua
Potencia de entrada del motor	40 kw
Requisito de prueba	3.7 kpa ($\pm 0.3\%$)
Volumen del contenedor	Cilindro de acero inoxidable de 10000 ml
Alimentación	220V 50Hz
Operación	Manual
Peso	30 kg
Dimensiones	440*440*520

Aplicaciones

Aplicación

Este instrumento es adecuado para medir la densidad relativa máxima teórica de mezclas asfálticas mediante el método de vacío. Se utiliza en el diseño de mezclas asfálticas, investigación del estado de carreteras o gestión de calidad en la construcción de pavimentos para calcular el índice de huecos y la compactación.

Nota: Este método no es aplicable a mezclas asfálticas con agregados porosos cuya absorción de agua sea superior al 3%

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)