



Kit K-100 A DCP (penetrometro dinamico de cono)

Código: K-100 A

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

El Kit de Penetrómetro Dinámico de Cono (DCP) K-100A mide la resistencia al corte del suelo con un CBR de entre 0.5 y 100. Cumple con la norma ASTM D6951.

Este kit está diseñado para ingenieros locales y firmas de geotecnia. Con él, el usuario puede generar perfiles de valores CBR directamente en el campo.

Características del Kit:

- Varilla de hincado: Cuenta con una varilla de 30" (profundidad de penetración real de 28 1/4"), que es la longitud más utilizada por los Departamentos de Transporte (DOT) estatales.
- Conos desechables: Incluye 25 conos desechables con un adaptador de cono para una extracción rápida y sencilla del instrumento en suelos duros. Estos minimizan el riesgo de doblar la varilla de hincado durante la extracción.
- Martillo de doble masa: Fabricado en acero inoxidable para mayor durabilidad.
- Maletín de transporte: Estuche marca Pelican a prueba de golpes y con ruedas para facilitar el transporte.
- Escala vertical: Incluye unidades tanto del Sistema Internacional (SI) como del sistema inglés para una recolección rápida y precisa de las profundidades de penetración.
- Accesorios de sujeción: Incluye acoples superiores e inferiores que sujetan la escala vertical junto a la varilla de hincado para facilitar la lectura.
- Disponibilidad de repuestos: Se pueden adquirir conos desechables adicionales, adaptadores de cono y puntas endurecidas por separado.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)