



Reómetro de hormigón

Código: B2-01-67-0058

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Reómetro de hormigón. Rango de torque 0.01-50 Nm

ESTÁNDAR GB/T 50080-2016 ASTM-C1749-25

Este instrumento es aplicable a la investigación, diseño de proporciones de mezcla de concreto, control de calidad de producción y otros campos.

Se caracteriza por su operación simple, multifunción, automatización, portabilidad, y puede determinar mejor la trabajabilidad de los materiales, siendo adecuado para diferentes ocasiones.

Rango de Materiales Testeables: Concreto y mortero desde bajo revenimiento hasta concreto autocompactante (Requerimiento mínimo de revenimiento: ≥ 50 mm; recomendado ≥ 75 mm. Un concreto demasiado rígido resultará en un mal desempeño de la prueba).

Especificaciones técnicas

Especificación	Valor
Requerimiento mín. de revenimiento	≥ 50 mm (≥ 75 mm recomendado)
Tamaño nominal máx. del agregado	- 35 mm (personalizable hasta mm)
Velocidad de rotación del impulsor	0.001 - 1.0 rps
Dimensiones del impulsor	$\varnothing 125$ mm $\times$ 125 mm (intercambiable)
Rango de torque	0.01-50 Nm
Precisión de torque	0.1%
Torque mín. detectable	0.001 Nm
Torque pico	90 Nm (≤ 2 s)
Tipo de motor	Servomotor

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)