

Demo Aurora PDP V1.5 comparativo visual

Código: N/D

Marca: N/D

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

DECISION DE DISENO

Este producto demo compara cinco tratamientos visuales sobre el mismo contenido. No representa un producto vendible; sirve para decidir el estandar final de Aurora/S3 sin modificar el lote de productos.

1

AURORA DEMO

Mismo contenido semantico para comparar cinco tratamientos visuales. La recomendacion de diseno es V1.5 tecnica como base final, incorporando micro-elevacion de V3 y comportamiento responsive de V5.

Dictamen: Baseline recomendado: compacto, sobrio, tecnico y replicable.

- ✓ **Filtro:** HEPA / carbon activo segun configuracion
- ✓ **Flujo de aire:** 0,3~0,8 m/s segun variante
- ✓ **Apertura maxima:** 300 mm, 590 mm o 660 mm
- ✓ **Lamparas:** LED y UV segun matriz tecnica

2

AURORA DEMO

Mismo contenido semantico para comparar cinco tratamientos visuales. La recomendacion de diseno es V1.5 tecnica como base final, incorporando micro-elevacion de V3 y comportamiento responsive de V5.

Dictamen: Mas aire y lectura editorial; util como referencia, no como estandar masivo.

- ✓ **Filtro:** HEPA / carbon activo segun configuracion
- ✓ **Flujo de aire:** 0,3~0,8 m/s segun variante
- ✓ **Apertura maxima:** 300 mm, 590 mm o 660 mm

✓ **Lamparas:** LED y UV segun matriz tecnica

3

AURORA DEMO

Mismo contenido semantico para comparar cinco tratamientos visuales. La recomendacion de diseno es V1.5 tecnica como base final, incorporando micro-elevacion de V3 y comportamiento responsive de V5.

Dictamen: Superficies mas cuidadas y elevacion suave; tomar detalles para el baseline.

✓ **Filtro:** HEPA / carbon activo segun configuracion

✓ **Flujo de aire:** 0,3~0,8 m/s segun variante

✓ **Apertura maxima:** 300 mm, 590 mm o 660 mm

✓ **Lamparas:** LED y UV segun matriz tecnica

4

AURORA DEMO

Mismo contenido semantico para comparar cinco tratamientos visuales. La recomendacion de diseno es V1.5 tecnica como base final, incorporando micro-elevacion de V3 y comportamiento responsive de V5.

Dictamen: Mayor densidad y tono utilitario; tomar solo badges o jerarquia puntual.

✓ **Filtro:** HEPA / carbon activo segun configuracion

✓ **Flujo de aire:** 0,3~0,8 m/s segun variante

✓ **Apertura maxima:** 300 mm, 590 mm o 660 mm

✓ **Lamparas:** LED y UV segun matriz tecnica

5

AURORA DEMO

Mismo contenido semantico para comparar cinco tratamientos visuales. La recomendacion de diseno es V1.5 tecnica como base final, incorporando micro-elevacion de V3 y comportamiento responsive de V5.

Dictamen: Prueba de comportamiento mobile: tabs compactas, padding bajo y lectura rapida.

✓ **Filtro:** HEPA / carbon activo segun configuracion

✓ **Flujo de aire:** 0,3~0,8 m/s segun variante

- ✓ **Flujo de aire:** 0,3~0,8 m/s segun variante
- ✓ **Apertura maxima:** 300 mm, 590 mm o 660 mm
- ✓ **Lamparas:** LED y UV segun matriz tecnica

Especificaciones técnicas

Modelo	B2-01-010142.1	B2-01-010142.2	B2-01-010142.3	B2-01-010142.4
Tamano externo (An. x Pr. x Al.) mm	550*460*700	550*460*700	600*580*1060	600*580*1060
Velocidad del flujo de aire	0,3~0,5 m/s	≥0,5 m/s	0,3~0,5 m/s	0,3~0,8 m/s
Filtro	Filtro HEPA	Filtro de carbon activo, filtro HEPA	Filtro HEPA	Filtro de carbon activo
Apertura maxima	300 mm	590 mm	660 mm	300 mm

Aplicaciones

Compare primero legibilidad tecnica, densidad, jerarquia de secciones y comportamiento mobile. La decision no debe basarse en cual se ve mas llamativa, sino en cual escala mejor a cientos de productos tecnicos sin introducir trabajo manual.

Recomendacion

Usar V1.5 como estandar productivo. Incorporar micro-elevacion sobria de V3 y reglas responsive de V5. Mantener V2/V4 solo como referencias de exploracion, no como skins productivas.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)