



Congelador de -20/25 C (tipo economico) 40-300 L

40L

Congelador; Capacidad: 40L; Rango térmico: -10~-20°C; Exactitud térmica declarada: 1°C; Uniformidad térmica: ≤3°C; Estabilidad térmica: ≤3°C; Consumo: 90W; Dimensiones internas (ancho × profundidad × alto): 400 × 295 × 426mm; Peso neto: 18kg

Código: B2-01-012004.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	40L B2-01-012004.1
Capacidad	40L
Rango de temperatura	-10~-20°C
Exactitud de temperatura	1°C
Uniformidad de temperatura	≤3°C
Estabilidad de temperatura	≤3°C
Sistema de control	Control por microprocesador
Pantalla	LED
Alarma	Alarma de temperatura alta/baja, alarma de puerta entreabierto
Tipo de refrigeración	Enfriamiento directo
Refrigerante	R600a/40g
Compresor	Compresor de marca internacional reconocida/1
Condensador y evaporador	Tubo Bundy, tipo placa lateral; tubo de aluminio, tipo tubo enrollado
Descongelación	Descongelación manual
Construcción	Espuma de poliuretano con ciclopentano
Material · Material interno	HIPS
Material · Material externo	Plancha de acero prepintada
Puerta	1/Puerta de espuma monolítica de ciclopentano
Consumo de potencia	90W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz(Estándar); 220V, 60Hz, 110V, 60Hz(Opcional, transformador externo)
Ruedas	No
Estantes ajustables/cajones	1
Accesorio estándar	Orificio de prueba, estante
Dimensiones internas (An×Pr×Al)	400*295*426mm
Dimensiones externas (An×Pr×Al)	480*460*585mm
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al)	520*520*730mm
Peso neto	18kg
Peso bruto	26kg



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)