



Congelador de -60 C 28-408 L

Código: B2-01-012024

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Adecuado para experimentos a temperaturas ultrabajas en instituciones de investigación científica, materiales especiales, industria electrónica, industria química, experimentos universitarios, biotecnología, pesca en alta mar, etc.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 535*575*1290 mm	pack 670*760*1290 mm	pack 760*790*1720 mm	pack 765*815*1395 mm	pack 980*980*1930 mm
Capacidad	28 litro	58 litro	158 litro	108 litro	408 litro
Rango de temperatura	-25~-60°C	-25~-60°C	-25~-60°C	-25~-60°C	-25~-60°C
Precisión de la temperatura	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Uniformidad de temperatura	±2°C	±2°C	±2°C	±2°C	±2°C
Estabilidad de temperatura	±2°C	±2°C	±2°C	±2°C	±2°C
Sistema de control	Control por microprocesador	Control por microprocesador	Control por microprocesador	Control por microprocesador	Control por microprocesador
Monitor	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED
Alarma	Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del termostato	Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del termostato	Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del termostato	Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del termostato	Alarma de alta y baja temperatura, alarma de fallo del termostato
Tipo de refrigeración	Refrigeración directa	Refrigeración directa	Refrigeración directa	Refrigeración directa	Refrigeración directa
Refrigerante	R404A/R23 110 g	R404A/R23 130 g	R404A/R23 240 g	R404A/R23 220 g	R404A/R23 380 g
Compresor	Compresor de marca internacionalmente famosa /1	Compresor de marca internacionalmente famosa /1	Compresor de marca internacionalmente famosa /1	Compresor de marca internacionalmente famosa /1	Compresor de marca internacionalmente famosa /1
Condensador y evaporador	Condensador de aleta de aluminio con tubo de cobre; evaporador de tubo de cobre envuelto en gabinete.	Condensador de aleta de aluminio con tubo de cobre; evaporador de tubo de cobre envuelto en gabinete.	Condensador de aleta de aluminio con tubo de cobre; evaporador de tubo de cobre envuelto en gabinete.	Condensador de aleta de aluminio con tubo de cobre; evaporador de tubo de cobre envuelto en gabinete.	Condensador de aleta de aluminio con tubo de cobre; evaporador de tubo de cobre envuelto en gabinete.
De congelar	De congelación manual	De congelación manual	De congelación manual	De congelación manual	De congelación manual
Construcción	E puma de poliuretano ciclopentano	E puma de poliuretano ciclopentano	E puma de poliuretano ciclopentano	E puma de poliuretano ciclopentano	E puma de poliuretano ciclopentano
Material - Material interno	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304
Material - Material externo	Placa de acero pulverizada	Placa de acero pulverizada	Placa de acero pulverizada	Placa de acero pulverizada	Placa de acero pulverizada

Especificación	pack 535*575*1290 mm	pack 670*760*1290 mm	pack 760*790*1720 mm	pack 765*815*1395 mm	pack 980*980*1930 mm
Puerta	Puerta exterior: puerta exterior de chapa de acero pulverizada*1 Puerta interior: puerta de acero inoxidable 304*1	Puerta exterior: puerta exterior de chapa de acero pulverizada*1 Puerta interior: puerta de acero inoxidable 304*1	Puerta exterior: puerta exterior de chapa de acero pulverizada*1 Puerta interior: puerta de acero inoxidable 304*2	Puerta exterior: puerta exterior de chapa de acero pulverizada*1 Puerta interior: puerta de acero inoxidable 304*1	Puerta exterior: puerta exterior de chapa de acero pulverizada*1 Puerta interior: puerta de acero inoxidable 304*4
Con umo	370 W	380 W	450 W	400 W	800 W
Fuente de alimentación	220 V CA, 50 Hz (e tándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional)	220 V CA, 50 Hz (e tándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional)	220 V CA, 50 Hz (e tándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional)	220 V CA, 50 Hz (e tándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional)	220 V CA, 50 Hz (e tándar); 110/220 V, 60 Hz (opcional)
Rueda giratoria	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
E tante	1	1	1	1	3
Acce orio e tándar	agujero de prueba	agujero de prueba	agujero de prueba	agujero de prueba	agujero de prueba
Acce orio opcional	Regi trador de temperatura	Regi trador de temperatura	Regi trador de temperatura	Regi trador de temperatura	Regi trador de temperatura
Dimen ión interna (ancho*profundidad*alto)	270*265*400 mm	364*405*410 mm	460*455*800 mm	460*460*510 mm	610*615*1120 mm
Dimen ión externa (ancho*profundidad*alto)	505*520*1165 mm	540*620*1115 mm	700*700*1580 mm	700*730*1260 mm	850*900*1780 mm
Dimen ión del paquete (ancho*profundidad*alto)	535*575*1290 mm	670*760*1290 mm	760*790*1720 mm	765*815*1395 mm	980*980*1930 mm
Pe o neto	71 kg	78 kg	123 kg	107 kg	188 kg
Pe o bruto	90 kg	98 kg	150 kg	133 kg	238 kg

Aplicaciones

Congelador de -60 C 28-398 L: elija la variante comparando Capacidad.

Que cambia entre variantes

B2-01-012024.1: Capacidad: 28 litros.

B2-01-012024.2: Capacidad: 58 litros.

B2-01-012024.3: Capacidad: 108 litros.

capacidad 408 L: Capacidad: 408 litros

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 28 litros. Use esta alternativa si necesita capacidad: 58 litros. Use esta alternativa si necesita capacidad: 108 litros. Use esta alternativa si necesita capacidad: 408 litros

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)