



Selladora medica automatica 0-35 mm ajustable

Código: B2-01-012061

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El sellador médico automático es un dispositivo de alto rendimiento diseñado para proporcionar un sellado uniforme y seguro de envases médicos.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 600*380*260mm
Model	MS100-L
Seal Speed	10m/min
Seal Width	12mm
Seal Margin	0~35mm adjustable
Display	LED screen
Machine Shell Material	Spray carbon steel(standard) or 304 stainless steel(optional)
Consumption	500W
Power Supply	AC110/220V±10%, 50/60HZ
External Size(W*D*H)	490*240*120mm
Packing Size(W*D*H)	600*380*260mm
Gross Weight	11/12kg

Aplicaciones

Selladora automática para envases médicos cuando el criterio principal es obtener un sellado uniforme y seguro. La selección debe centrarse en la velocidad requerida, el ancho del sello y el margen ajustable disponible.

El equipo declara velocidad de sellado de 10 m/min, ancho de sello de 12 mm y margen ajustable de 0 a 35 mm. Estos datos permiten validar si el formato de envase y el flujo de trabajo son compatibles antes de compra.

Para ambientes donde el material exterior del equipo sea relevante, la evidencia indica carcasa estándar de acero al carbono en aerosol y opción en acero inoxidable 304.

Usos recomendados

El equipo declara velocidad de sellado de 10 m/min, ancho de sello de 12 mm y margen ajustable de 0 a 35 mm. Estos datos permiten

validar si el formato de envase y el flujo de trabajo son compatibles antes de compra.

Criterios de compatibilidad

Para ambientes donde el material exterior del equipo sea relevante, la evidencia indica carcasa estándar de acero al carbono en aerosol y opción en acero inoxidable 304.

Como validar si sirve

Para ambientes donde el material exterior del equipo sea relevante, la evidencia indica carcasa estándar de acero al carbono en aerosol y opción en acero inoxidable 304.

Recomendación de compra

Para ambientes donde el material exterior del equipo sea relevante, la evidencia indica carcasa estándar de acero al carbono en aerosol y opción en acero inoxidable 304.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)