



Máquina automática de lavado y deshidratación

Código: B2-01-012067

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La lavadora y deshidratadora automática está diseñada para una limpieza y secado eficientes y de alta capacidad de cristalería, instrumental y recipientes de laboratorio. Gracias a su automatización avanzada, garantiza un lavado exhaustivo y una rápida eliminación del agua, ahorrando tiempo y manteniendo una higiene excepcional.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 1350*1400*1800 mm	pack 1950*1850*2050 mm
Especificación	Configuración 2632542Cotizar	Configuración 2632543Cotizar
Capacidad	30 kilo	50 kilo
Tamaño del tambor	φ800*500 mm	φ980*680 mm
Velocidad del tambor	31 rpm	31 rpm
Potencia del motor	3 kW	5,5 kW
Energía de calefacción eléctrica	15 kW	27 kW
Consumo de agua por ciclo	380 kilo	480 kilo
Consumo de energía por ciclo	1,5 kWh	2,1 kWh
Tiempo de ciclo	30~40 minuto	30~40 minuto
Fuente de alimentación	CA 380 V, 50 Hz (e estándar), CA 220 V, 50/60 Hz; CA 380 V, 60 Hz (opcional)	CA 380 V, 50 Hz (e estándar); CA 380 V, 60 Hz (opcional)
Tamaño externo (L*An*Al)	1150*1200*1600 mm	1750*1650*1850 mm
Tamaño del paquete (largo x ancho x alto)	1350*1400*1800 mm	1950*1850*2050 mm
Peso neto	850 kilo	1800 kilo
Peso bruto	950 kilo	2000 kilo

Aplicaciones

Máquina automática para lavado y deshidratación de cristalería, instrumental y recipientes de laboratorio. Aplica cuando se busca automatizar limpieza y eliminación de agua en cargas de laboratorio.

La selección entre carga 30 kg o 50 kg, tambor y consumo por ciclos debe hacerse por capacidad de carga y espacio disponible. Una



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

carga 30 kg o 50 kg, tambor y consumo por ciclo declara 30 kg con tambor $\varnothing 800 \times 500$ mm; la otra declara 50 kg con tambor $\varnothing 980 \times 680$ mm. Ambas indican velocidad de tambor de 31 rpm y tiempo de ciclo de 30 a 40 minutos.

También deben compararse consumos e instalación: la configuración de 30 kg declara 380 kg de agua por ciclo y 1,5 kWh; la de 50 kg declara 480 kg de agua por ciclo y 2,1 kWh. La alimentación y las dimensiones externas también cambian, por lo que deben validarse antes de compra.

Que cambia entre variantes

La selección entre carga 30 kg o 50 kg, tambor y consumo por ciclo debe hacerse por capacidad de carga y espacio disponible. Una carga 30 kg o 50 kg, tambor y consumo por ciclo declara 30 kg con tambor $\varnothing 800 \times 500$ mm; la otra declara 50 kg con tambor $\varnothing 980 \times 680$ mm. Ambas indican velocidad de tambor de 31 rpm y tiempo de ciclo de 30 a 40 minutos.

Escenarios de uso recomendados

También deben compararse consumos e instalación: la configuración de 30 kg declara 380 kg de agua por ciclo y 1,5 kWh; la de 50 kg declara 480 kg de agua por ciclo y 2,1 kWh. La alimentación y las dimensiones externas también cambian, por lo que deben validarse antes de compra.

Cómo elegir rápido

También deben compararse consumos e instalación: la configuración de 30 kg declara 380 kg de agua por ciclo y 1,5 kWh; la de 50 kg declara 480 kg de agua por ciclo y 2,1 kWh. La alimentación y las dimensiones externas también cambian, por lo que deben validarse antes de compra.

Recomendación de compra

También deben compararse consumos e instalación: la configuración de 30 kg declara 380 kg de agua por ciclo y 1,5 kWh; la de 50 kg declara 480 kg de agua por ciclo y 2,1 kWh. La alimentación y las dimensiones externas también cambian, por lo que deben validarse antes de compra.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)