



Maquina automatica de lavado y deshidratacion

30kg

Máquina automática de lavado y extracción de agua; Capacidad: 30kg; Tamaño del tambor: $\varnothing 800 \times 500\text{mm}$; Velocidad del tambor: 31rpm; Potencia del motor: 3KW; Potencia de calentamiento eléctrico: 15KW; Consumo de agua por ciclo: 380kg; Consumo eléctrico por ciclo: 1.5KWh; Duración del ciclo: 30~40min; Alimentación: AC380V, 50Hz(estándar), AC220V, 50/60Hz; AC380V, 60Hz(opcional); Dimensiones externas (largo $\times$ ancho $\times$ alto): 1150 $\times$ 1200 $\times$ 1600mm; Embalaje (largo $\times$ ancho $\times$ alto): 1350 $\times$ 1400 $\times$ 1800mm; Peso neto: 850kg; Peso bruto: 950kg; Instalación: No requiere cimentación

Código: B2-01-012067.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	30kg B2-01-012067.1
Capacidad	30kg
Tamaño del tambor	$\varnothing 800 \times 500\text{mm}$
Velocidad del tambor	31rpm
Potencia del motor	3KW
Potencia de calefacción eléctrica	15KW
Consumo de agua por ciclo	380kg
Consumo de energía por ciclo	1.5KWh
Duración del ciclo	30~40min
Alimentación eléctrica	AC380V, 50Hz(Estándar), AC220V, 50/60Hz; AC380V, 60Hz(Opcional)
Dimensiones externas (L $\times$ An $\times$ Al)	1150*1200*1600mm
Dimensiones de embalaje (L $\times$ An $\times$ Al)	1350*1400*1800mm
Peso neto	850kg
Peso bruto	950kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)