



Muleta axilar 100 kilos 113-133 cm

Código: B2-01-012068

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La muleta axilar está diseñada para brindar un soporte confiable y mejorar la movilidad de los pacientes durante la rehabilitación y la asistencia para el movimiento diario. Diseñada para brindar comodidad, durabilidad y seguridad, es adecuada para hospitales, clínicas y atención domiciliaria.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	MF6501 - Stainless steel - 113~133cm
Model	MF6501
Material	Stainless steel
Height	113~133cm
Loading Capacity	100kg
Net Weight	1kg
Packing Size(W*D*H)	1210*280*290mm(10pcs/box)
Gross Weight	13.5kg

Aplicaciones

Muleta axilar para soporte de movilidad, rehabilitación y asistencia en el movimiento diario. La evidencia la presenta como adecuada para hospitales, clínicas y atención domiciliaria.

Las variables principales de compra son capacidad de carga, rango de altura y material. Este modelo declara capacidad de 100 kg, altura ajustable de 113 a 133 cm y fabricación en acero inoxidable.

Antes de seleccionar, validar que el rango de altura sea compatible con el usuario y que la capacidad de carga declarada sea suficiente para el uso previsto.

Usos recomendados

Las variables principales de compra son capacidad de carga, rango de altura y material. Este modelo declara capacidad de 100 kg, altura ajustable de 113 a 133 cm y fabricación en acero inoxidable.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Criterios de compatibilidad

Antes de seleccionar, validar que el rango de altura sea compatible con el usuario y que la capacidad de carga declarada sea suficiente para el uso previsto.

Como validar si sirve

Antes de seleccionar, validar que el rango de altura sea compatible con el usuario y que la capacidad de carga declarada sea suficiente para el uso previsto.

Recomendación de compra

Antes de seleccionar, validar que el rango de altura sea compatible con el usuario y que la capacidad de carga declarada sea suficiente para el uso previsto.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)