



Medidor de dureza del agua de sobremesa Se puede configurar hasta 200 elementos.

Código: B2-01-012086

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El medidor de dureza del agua de sobremesa utiliza electrodos de alta precisión combinados con algoritmos inteligentes para realizar una detección rápida y precisa, proporcionando datos fiables en mg/L. Este instrumento se utiliza ampliamente en plantas de tratamiento de agua potable y residual, sistemas industriales de recirculación de agua, alimentación de calderas, acuicultura y análisis de laboratorio. Constituye una herramienta fundamental para garantizar la seguridad del agua, prevenir la acumulación de incrustaciones en los equipos y optimizar los procesos de tratamiento de agua.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	PH-T1000YD - Acidic cadmium lanthanum K photometric method - 0.05~50mg/L
Model	PH-T1000YD
Testing Method	Acidic cadmium lanthanum K photometric method
Range	0.05~50mg/L
Indication Error	≤8%
Repeatability	≤±5%
Optical Stability	≤0.001A/10min
Measurement Time	5 minutes
Light Source Life	100,000 hours
Curve Capacity	Can be set to 200 items
Data Storage	Over 5,000 records
Colorimetric Method	Colorimetric tube/cuvette
Operating Temperature	5~40°C
Operating Humidity	≤85%RH(Non-condensing)
Printer	Built-in thermal printer
Data Communication	USB interface
Rated Power	70W
Power Supply	AC220V, 50/60Hz
External Size(W*D*H)	450*370*190mm
Package Size(W*D*H)	520*450*300mm
Net Weight	6kg

Especificación	PH-T1000YD - Acidic cadmium lanthanum K photometric method - 0.05~50mg/L
Gross Weight	8kg

Aplicaciones

Medidor de dureza de agua de sobremesa para análisis en mg/L en los contextos indicados por la ficha.

- Use este equipo si requiere método fotométrico de cadmio-lantano ácido K y rango 0,05~50 mg/L.
- La medición declarada toma 5 minutos, con error de indicación $\leq 8\%$ y repetibilidad $\leq \pm 5\%$.
- Sirve cuando se necesita registro local de más de 5.000 datos, impresora térmica incorporada e interfaz USB.

Usos recomendados

Guía de compra Medidor de dureza de agua de sobremesa para análisis en mg/L en los contextos indicados por la ficha. - Use este equipo si requiere método fotométrico de cadmio-lantano ácido K y rango 0,05~50 mg/L. - La medición declarada toma 5 minutos, con error de indicación $\leq 8\%$ y repetibilidad $\leq \pm 5\%$. - Sirve cuando se necesita registro local de más de 5.000 datos, impresora térmica incorporada e interfaz USB.

Criterios de compatibilidad

Guía de compra Medidor de dureza de agua de sobremesa para análisis en mg/L en los contextos indicados por la ficha. - Use este equipo si requiere método fotométrico de cadmio-lantano ácido K y rango 0,05~50 mg/L. - La medición declarada toma 5 minutos, con error de indicación $\leq 8\%$ y repetibilidad $\leq \pm 5\%$. - Sirve cuando se necesita registro local de más de 5.000 datos, impresora térmica incorporada e interfaz USB.

Como validar si sirve

Guía de compra Medidor de dureza de agua de sobremesa para análisis en mg/L en los contextos indicados por la ficha. - Use este equipo si requiere método fotométrico de cadmio-lantano ácido K y rango 0,05~50 mg/L. - La medición declarada toma 5 minutos, con error de indicación $\leq 8\%$ y repetibilidad $\leq \pm 5\%$. - Sirve cuando se necesita registro local de más de 5.000 datos, impresora térmica incorporada e interfaz USB.

Recomendación de compra

Guía de compra Medidor de dureza de agua de sobremesa para análisis en mg/L en los contextos indicados por la ficha. - Use este equipo si requiere método fotométrico de cadmio-lantano ácido K y rango 0,05~50 mg/L. - La medición declarada toma 5 minutos, con error de indicación $\leq 8\%$ y repetibilidad $\leq \pm 5\%$. - Sirve cuando se necesita registro local de más de 5.000 datos, impresora térmica incorporada e interfaz USB.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)