



Autoclave de sobremesa clase B 18-23 L

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The table top autoclave can be used for medical and surgical items in ophthalmology, dentistry and internal clinics, such as packaged items, hollow and porous items for sterilization, and can also be used in emergency rooms and small laboratories.

Características

1. Optional mini printer can be attached to record the process of sterilization.
2. High-efficiency air filter: 0.22µm sterilizing high-efficiency air filter, the filtration efficiency is not less than 99.5%, to ensure that the vacuum-breaking air is sterile air, and to avoid re-contamination of sterile materials.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	18 L - φ247*360 mm - 1 soporte con 3 bandejas - modelo 1	23 L - φ247*470 mm - 1 estante con 3 bandejas - modelo 2
Capacidad	18 L	23 L
Puerta	Manual	Manual
Pantalla	LCD de 3,5 pulgadas	LCD de 3,5 pulgadas
Presión de diseño	-0,1/0,28 MPa	-0,1/0,28 MPa
Presión de trabajo	0,23 MPa	0,23 MPa
Temp. máx. de diseño	150°C	150°C
Temp. de trabajo	121/134°C	121/134°C
Precisión de temperatura	0,1°C	0,1°C
Tiempo de esterilización	0~60 min	0~60 min
Tiempo de secado	0~20 min	0~20 min
Capacidad del tanque de agua	3,5 L	3,5 L
Sistema de vacío	Bomba de vacío de alta eficiencia	Bomba de vacío de alta eficiencia
Material de cámara	S30408	S30408
Dimensiones de cámara	φ247*360 mm	φ247*470 mm
Altitud	≤2700 m	≤2700 m
Soporte	1 soporte con 3 bandejas	1 estante con 3 bandejas

Especificación	18 L - $\varnothing$ 247*360 mm - 1 soporte con 3 bandejas - modelo 1	23 L - $\varnothing$ 247*470 mm - 1 estante con 3 bandejas - modelo 2
Accesorios estándar	Bandeja de aluminio, puerto USB	Bandeja de aluminio, puerto USB
Accesorios opcionales	Bandeja de acero inoxidable, impresora	Bandeja de acero inoxidable, impresora
Consumo	1,95 kW	1,95 kW
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50/60 Hz (estándar); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional)	AC220 V, 50/60 Hz (estándar); AC110 V, 50/60 Hz (opcional)
Dimensiones externas (A*P*H)	495*650*410 mm	495*700*410 mm
Peso neto	50 kg	55 kg
Dimensiones del embalaje (A*P*H)	610*810*590 mm	610*810*590 mm
Peso bruto	63 kg	67 kg

Aplicaciones

Use la guía para escoger volumen de cámara según carga habitual de esterilización. En este producto la decisión se concentra en Capacidad.

01

Capacidad

Revise este eje con valores como 18 litros y 23 litros.

Cómo elegir rápido

Priorice capacidad y dimensiones útiles antes de validar instalación o ciclos requeridos. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)