



Incubadora multifuncional 100-300 L

Código: B2-01-012093

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

The unique air duct design makes the temperature more uniform.

Características

1. The non-slip separator design prevents the sample from falling off when the shelves is pulled.
2. The 7.0-inch color LCD touch screen can monitor the temperature curve in real time, and the menu-type operation interface is simple and easy to understand, which is convenient for observation and operation.
3. Three-level operation interface authority(administrator, experimenter, operator), to prevent the operation of irrelevant personnel from causing test interruption or equipment failure.
4. Equipped with an interconnected PC interface for remote operation monitoring and mobile phone APP control program.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	100L - Controlador microcomputarizado - R290, 85g - modelo 1	150 L - 1~999 h 59 min - R290, 90 g - modelo 2	200L - LCD táctil a color de 7,0 pulgadas - R290, 95g - modelo 3	300L - Controlador de microcomputadora - R290, 105g - modelo 4
Capacidad	100L	150 L	200L	300L
Sensor de temperatura	PT100	PT100	PT100	PT100
Rango de temperatura	0~100°C	0~100 °C	0~100°C	0~100°C
Fluctuación de temperatura	≤±1°C(@37°C)	≤±1 °C (@37 °C)	≤±1°C(@37°C)	≤±1°C(@37°C)
Uniformidad de temperatura	≤±2°C(@37°C)	≤±2 °C (@37 °C)	≤±2°C(@37°C)	≤±2°C(@37°C)
Precisión de temperatura	0,01°C	0,01 °C	0,01°C	0,01°C
Refrigerante	R290, 85g	R290, 90 g	R290, 95g	R290, 105g
Rango de temporización	1~999h59min	1~999 h 59 min	1~999h59min	1~999h59min
Tipo de control	Controlador microcomputarizado	Controlador por microcomputador	Controlador por microcomputador	Controlador de microcomputadora
Pantalla	Pantalla táctil LCD a color de 7,0 pulgadas	Pantalla táctil LCD a color de 7,0 pulgadas	LCD táctil a color de 7,0 pulgadas	Pantalla táctil LCD a color de 7,0 pulgadas
Alarma	Alarma audible y visual; alarma por sobretemperatura	Alarma audible y visual; alarma por sobretemperatura	Alarma audible y visual; alarma por sobretemperatura	Alarma audible y visual; alarma por sobretemperatura
Material	Acero laminado en frío exterior con pintura; acero inoxidable interior	Acero laminado en frío exterior con pintura; acero inoxidable interior	Acero laminado en frío exterior con pintura; acero inoxidable interior	Acero laminado en frío exterior con pintura; acero inoxidable interior

Especificación	100L - Controlador microcomputarizado - R290, 85g - modelo 1	150 L - 1~999 h 59 min - R290, 90 g - modelo 2	200L - LCD táctil a color de 7,0 pulgadas - R290, 95g - modelo 3	300L - Controlador de microcomputadora - R290, 105g - modelo 4
Puerta	Puertas dobles de vidrio templado con función de calefacción	Puertas dobles de vidrio templado con función de calefacción	Puertas dobles de vidrio templado con función de calefacción	Puertas dobles de vidrio templado con función de calefacción
Tipo de esterilización	Esterilización con lámpara UV	Esterilización con lámpara UV	Esterilización con lámpara UV	Esterilización con lámpara UV
Temperatura y humedad ambiente	18~30°C, se sugiere 25±2°C; humedad relativa ≤80%	18~30 °C, se recomienda 25±2 °C; humedad relativa ≤80%	18~30°C, se sugiere 25±2°C; humedad relativa ≤80%	18~30°C, se sugiere 25±2°C; humedad relativa ≤80%
Ruedas	Ruedas universales	Ruedas universales	Ruedas universales	Ruedas universales
Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz (estándar); 110V, 60Hz (opcional)	CA 220 V, 50 Hz (estándar); 110 V, 60 Hz (opcional)	CA 220V, 50Hz (Estándar); 110V, 60Hz (Opcional)	AC220V, 50Hz (Estándar); 110V, 60Hz (Opcional)
Consumo	1100W	1100 W	1200W	1450W
Repisas	3 unidades/ajustables	3 uds./ajustables	3 uds./ajustables	3 uds./ajustables
Accesorios estándar	Lámpara UV/lámpara/puerto USB/puerto LAN	Lámpara UV/lámpara/puerto USB/puerto LAN	Lámpara UV/Lámpara/Puerto USB/Puerto LAN	Lámpara UV/Lámpara/Puerto USB/Puerto LAN
Accesorios opcionales	Repisas	Estantes	Estantes	Estanterías
Dimensiones internas (A*P*A)	518*400*599mm	518*400*750 mm	518*500*832mm	500*490*1295mm
Dimensiones externas (A*P*A)	598*690*1229mm	598*690*1391 mm	598*797*1475mm	606*761*1900mm
Dimensiones de embalaje (A*P*A)	700*790*1380mm	723*790*1540 mm	700*900*1635mm	706*861*2054mm
Peso neto	90kg	100 kg	110kg	132kg
Peso bruto	115kg	120 kg	130kg	156kg

Aplicaciones

Incubadora multifuncional para los usos de calentamiento, conservación y almacenamiento indicados en la ficha.

- La selección se decide principalmente por capacidad: 100, 150, 200 o 300 litros.
- Todas las variantes comparten rango 0~100 °C, precisión 0,01 °C, fluctuación $\leq \pm 1$ °C a 37 °C y uniformidad $\leq \pm 2$ °C a 37 °C.
- Seleccione mayor capacidad solo si el volumen de carga lo exige; las funciones principales son comunes.
- Confirme instalación y potencia requerida, ya que el consumo aumenta en las variantes de 200 y 300 litros.

Que cambia entre variantes

Guía de compra Incubadora multifuncional para los usos de calentamiento, conservación y almacenamiento indicados en la ficha. - La selección se decide principalmente por capacidad: 100, 150, 200 o 300 litros. - Todas las variantes comparten rango 0~100 °C, precisión 0,01 °C, fluctuación $\leq \pm 1$ °C a 37 °C y uniformidad $\leq \pm 2$ °C a 37 °C. - Seleccione mayor capacidad solo si el volumen de carga lo exige; las funciones principales son comunes. - Confirme instalación y potencia requerida, ya que el consumo aumenta en las variantes de 200 y 300 litros.

Escenarios de uso recomendados

Guía de compra Incubadora multifuncional para los usos de calentamiento, conservación y almacenamiento indicados en la ficha. - La selección se decide principalmente por capacidad: 100, 150, 200 o 300 litros. - Todas las variantes comparten rango 0~100 °C, precisión 0,01 °C, fluctuación $\leq \pm 1$ °C a 37 °C y uniformidad $\leq \pm 2$ °C a 37 °C. - Seleccione mayor capacidad solo si el volumen de carga lo exige; las funciones principales son comunes. - Confirme instalación y potencia requerida, ya que el consumo aumenta en las variantes de 200 y 300 litros.

Cómo elegir rápido



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Guía de compra Incubadora multifuncional para los usos de calentamiento, conservación y almacenamiento indicados en la ficha. - La selección se decide principalmente por capacidad: 100, 150, 200 o 300 litros. - Todas las variantes comparten rango 0~100 °C, precisión 0,01 °C, fluctuación $\leq \pm 1$ °C a 37 °C y uniformidad $\leq \pm 2$ °C a 37 °C. - Seleccione mayor capacidad solo si el volumen de carga lo exige; las funciones principales son comunes. - Confirme instalación y potencia requerida, ya que el consumo aumenta en las variantes de 200 y 300 litros.

Recomendación de compra

Guía de compra Incubadora multifuncional para los usos de calentamiento, conservación y almacenamiento indicados en la ficha. - La selección se decide principalmente por capacidad: 100, 150, 200 o 300 litros. - Todas las variantes comparten rango 0~100 °C, precisión 0,01 °C, fluctuación $\leq \pm 1$ °C a 37 °C y uniformidad $\leq \pm 2$ °C a 37 °C. - Seleccione mayor capacidad solo si el volumen de carga lo exige; las funciones principales son comunes. - Confirme instalación y potencia requerida, ya que el consumo aumenta en las variantes de 200 y 300 litros.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)