



Campana extractora de PP con conductos 787-1587 mm utiles

Código: B2-01-012100

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Se trata de un nuevo tipo de equipo técnico para talleres con aire acondicionado y talleres limpios. Ampliamente utilizado en electrónica, química, maquinaria, universidades, laboratorios y otros sectores. La campana extractora puede utilizarse para operar con factores de infección potencialmente peligrosos o desconocidos, así como para la experimentación con ácidos, álcalis, corrosivos y volátiles fuertes. Protege la seguridad del operador y de las muestras.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	787*560*700 mm - modelo 1	987*560*700 mm - modelo 2	1287*560*700 mm - modelo 3	1587*560*700 mm - modelo 4
Configuración	787*560*700 mm	987*560*700 mm	1287*560*700 mm	1587*560*700 mm
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	1047*800*2450 mm	1247*800*2450 mm	1547*800*2450 mm	1847*800*2450 mm
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.)	787*560*700 mm	987*560*700 mm	1287*560*700 mm	1587*560*700 mm
Altura de la superficie de trabajo	820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Apertura máxima	740 mm	740 mm	740 mm	740 mm
Velocidad del aire	0,3~0,8 m/s	0,3~0,8 m/s	0,3~0,8 m/s	0,3~0,8 m/s
Ruido	≤68 dB	≤68 dB	≤68 dB	≤68 dB
Conducto de escape	4,3 metros, ø250 mm	4,3 metros, ø250 mm	4,3 metros, ø250 mm	4,3 metros, ø250 mm
Lámpara LED	9W*2	12 W*2	15 W*2	20 W*2
Soplador	Soplador centrífugo de PP incorporado (2 sopladores solo para FH1800(P)), velocidad ajustable	Soplador centrífugo de PP incorporado (2 sopladores solo para FH1800(P)), velocidad ajustable	Soplador centrífugo de PP incorporado (2 sopladores solo para FH1800(P)), velocidad ajustable	Soplador centrífugo de PP incorporado (2 sopladores solo para FH1800(P)), velocidad ajustable
Ventana delantera	Resistente a ácidos y álcalis, manual, vidrio templado de 5 mm, altura ajustable.	Resistente a ácidos y álcalis, manual, vidrio templado de 5 mm, altura ajustable.	Resistente a ácidos y álcalis, manual, vidrio templado de 5 mm, altura ajustable.	Resistente a ácidos y álcalis, manual, vidrio templado de 5 mm, altura ajustable.
Alimentación eléctrica	CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz	CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz	CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz	CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz
Consumo	400 W	400 W	500 W	700 W
Material - Cuerpo principal	Fabricado en PP de porcelana blanca, espesor 8mm, resistente a ácidos fuertes, álcalis y anticorrosión.	Fabricado en PP de porcelana blanca, espesor 8mm, resistente a ácidos fuertes, álcalis y anticorrosión.	Fabricado en PP de porcelana blanca, espesor 8mm, resistente a ácidos fuertes, álcalis y anticorrosión.	Fabricado en PP de porcelana blanca, espesor 8mm, resistente a ácidos fuertes, álcalis y anticorrosión.
Material - Mesa de trabajo	Resina fenólica resistente a productos químicos	Resina fenólica resistente a productos químicos	Resina fenólica resistente a productos químicos	Resina fenólica resistente a productos químicos

Especificación	787*560*700 mm - modelo 1	987*560*700 mm - modelo 2	1287*560*700 mm - modelo 3	1587*560*700 mm - modelo 4
Accesorio estándar	Luz LED Mesa de trabajo: resina fenólica resistente a productos químicos Conducto de PVC de 4,3 metros (2 piezas de 4,3 metros de PVC para polvo solo para FH1800(P)), Diámetro: 250 mm Correa de tubería*2 (4 piezas solo para FH1800(P)) Cable de alimentación RVV (3 x 1,0 mm ² x 3000 mm) Gabinete base Toma de corriente impermeable*2 Inserción de cola Grifo de agua (PP) Pérdida de gas (PP) Fregadero de agua Soplador centrífugo PP*1 (2 solo para FH1800(P))	Luz LED Mesa de trabajo: resina fenólica resistente a productos químicos Conducto de PVC de 4,3 metros (2 piezas de 4,3 metros de PVC para polvo solo para FH1800(P)), Diámetro: 250 mm Correa de tubería*2 (4 piezas solo para FH1800(P)) Cable de alimentación RVV (3 x 1,0 mm ² x 3000 mm) Gabinete base Toma de corriente impermeable*2 Inserción de cola Grifo de agua (PP) Pérdida de gas (PP) Fregadero de agua Soplador centrífugo PP*1 (2 solo para FH1800(P))	Luz LED Mesa de trabajo: resina fenólica resistente a productos químicos Conducto de PVC de 4,3 metros (2 piezas de 4,3 metros de PVC para polvo solo para FH1800(P)), Diámetro: 250 mm Correa de tubería*2 (4 piezas solo para FH1800(P)) Cable de alimentación RVV (3 x 1,0 mm ² x 3000 mm) Gabinete base Toma de corriente impermeable*2 Inserción de cola Grifo de agua (PP) Pérdida de gas (PP) Fregadero de agua Soplador centrífugo PP*1 (2 solo para FH1800(P))	Luz LED Mesa de trabajo: resina fenólica resistente a productos químicos Conducto de PVC de 4,3 metros (2 piezas de 4,3 metros de PVC para polvo solo para FH1800(P)), Diámetro: 250 mm Correa de tubería*2 (4 piezas solo para FH1800(P)) Cable de alimentación RVV (3 x 1,0 mm ² x 3000 mm) Gabinete base Toma de corriente impermeable*2 Inserción de cola Grifo de agua (PP) Pérdida de gas (PP) Fregadero de agua Soplador centrífugo PP*1 (2 solo para FH1800(P))
Accesorio opcional	Mesa de trabajo de PP, tablero de resina epoxi o tablero de cerámica. Filtro de carbón activo Soplador centrífugo exterior de PP*1 (solo es necesario seleccionarlo cuando el conducto tiene más de 4 m, 2 solo para FH1800(P)) Gabinete base empalmable (solo no para FH1800(P))	Mesa de trabajo de PP, tablero de resina epoxi o tablero de cerámica. Filtro de carbón activo Soplador centrífugo exterior de PP*1 (solo es necesario seleccionarlo cuando el conducto tiene más de 4 m, 2 solo para FH1800(P)) Gabinete base empalmable (solo no para FH1800(P))	Mesa de trabajo de PP, tablero de resina epoxi o tablero de cerámica. Filtro de carbón activo Soplador centrífugo exterior de PP*1 (solo es necesario seleccionarlo cuando el conducto tiene más de 4 m, 2 solo para FH1800(P)) Gabinete base empalmable (solo no para FH1800(P))	Mesa de trabajo de PP, tablero de resina epoxi o tablero de cerámica. Filtro de carbón activo Soplador centrífugo exterior de PP*1 (solo es necesario seleccionarlo cuando el conducto tiene más de 4 m, 2 solo para FH1800(P)) Gabinete base empalmable (solo no para FH1800(P))
Peso bruto - Cuerpo principal	137 kilos	155 kilos	180 kilos	206 kilogramos
Peso bruto - Gabinete base	89 kg o 80 kg (empalmable)	99 kg o 90 kg (empalmable)	114 kg o 102 kg (empalmable)	140 kilos
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) - Cuerpo principal	1188*938*1612 mm	1388*938*1612 mm	1688*938*1612 mm	1988*938*1612 mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) - Gabinete base	1188*888*1000 mm o 1200*1000*450 mm (empalmable)	1388*888*1000 mm o 1400*1000*450 mm (empalmable)	1688*888*1000 mm o 1700*1000*450 mm (empalmable)	1988*888*1000 mm

Aplicaciones

Campana extractora de PP con conducto para trabajo con sustancias corrosivas o volátiles según la ficha.

- Elija por ancho útil interno: 787, 987, 1287 o 1587 mm.
- Todas las variantes comparten velocidad de aire 0,3~0,8 m/s, apertura máxima 740 mm y conducto de escape de 4,3 m con $\varnothing$ 250 mm.
- La ficha declara cuerpo principal de PP de 8 mm resistente a ácidos fuertes, álcalis y corrosión, y mesa de resina fenólica resistente a productos químicos.
- La variante de mayor tamaño declara dos sopladores; confirme esta condición si el ancho interno requerido es 1587 mm.

Que cambia entre variantes

Guía de compra Campana extractora de PP con conducto para trabajo con sustancias corrosivas o volátiles según la ficha. - Elija por ancho útil interno: 787, 987, 1287 o 1587 mm. - Todas las variantes comparten velocidad de aire 0,3~0,8 m/s, apertura máxima 740 mm y conducto de escape de 4,3 m con $\varnothing$ 250 mm. - La ficha declara cuerpo principal de PP de 8 mm resistente a ácidos fuertes, álcalis y corrosión, y mesa de resina fenólica resistente a productos químicos. - La variante de mayor tamaño declara dos sopladores; confirme esta condición si el ancho interno requerido es 1587 mm.

Escenarios de uso recomendados

Guía de compra Campana extractora de PP con conducto para trabajo con sustancias corrosivas o volátiles según la ficha. - Elija por ancho útil interno: 787, 987, 1287 o 1587 mm. - Todas las variantes comparten velocidad de aire 0,3~0,8 m/s, apertura máxima 740 mm y conducto de escape de 4,3 m con $\varnothing$ 250 mm. - La ficha declara cuerpo principal de PP de 8 mm resistente a ácidos fuertes, álcalis y corrosión, y mesa de resina fenólica resistente a productos químicos. - La variante de mayor tamaño declara dos sopladores; confirme esta condición si el ancho interno requerido es 1587 mm.

Cómo elegir rápido

Guía de compra Campana extractora de PP con conducto para trabajo con sustancias corrosivas o volátiles según la ficha. - Elija por ancho útil interno: 787, 987, 1287 o 1587 mm. - Todas las variantes comparten velocidad de aire 0,3~0,8 m/s, apertura máxima 740 mm y conducto de escape de 4,3 m con $\varnothing$ 250 mm. - La ficha declara cuerpo principal de PP de 8 mm resistente a ácidos fuertes, álcalis y corrosión, y mesa de resina fenólica resistente a productos químicos. - La variante de mayor tamaño declara dos sopladores; confirme esta condición si el ancho interno requerido es 1587 mm.

Recomendación de compra

Guía de compra Campana extractora de PP con conducto para trabajo con sustancias corrosivas o volátiles según la ficha. - Elija por ancho útil interno: 787, 987, 1287 o 1587 mm. - Todas las variantes comparten velocidad de aire 0,3~0,8 m/s, apertura máxima 740 mm y conducto de escape de 4,3 m con $\varnothing$ 250 mm. - La ficha declara cuerpo principal de PP de 8 mm resistente a ácidos fuertes, álcalis y corrosión, y mesa de resina fenólica resistente a productos químicos. - La variante de mayor tamaño declara dos sopladores; confirme esta condición si el ancho interno requerido es 1587 mm.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)