



Campana extractora con conducto 880-1680 mm útiles

Código: B2-01-012101

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La campana extractora es un sistema de ventilación de presión negativa que protege al operador y al entorno del laboratorio. El aire ambiental fluye hacia el interior desde la abertura frontal de la campana y es ventilado constantemente por el ventilador de extracción. De esta manera, se evita que los humos, vapores, gases tóxicos, aerosoles y sustancias corrosivas contaminadas que probablemente se generen durante los experimentos se propaguen al operador o al laboratorio. Además, el aire contaminado se purifica mediante un filtro de carbón activo antes de ser expulsado por el conducto. De esta manera, también se protege el ambiente exterior.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 1150*1120*1680 mm	pack 1350*1120*1680 mm	pack 1650*1120*1680 mm	pack 1950*1120*1680 mm
Especificación	1000 mm	1200 mm	1500 mm	1800 mm
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	1000*840*2150 mm	1200*840*2150 mm	1500*840*2150 mm	1800*840*2150 mm
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.)	880*730*745 mm	1080*730*745 mm	1380*730*745 mm	1680*730*745 mm
Apertura máxima	520 mm	520 mm	520 mm	520 mm
Altura de la superficie de trabajo	750 mm	750 mm	750 mm	750 mm
Soplador	Soplador centrífugo incorporado, velocidad ajustable con 9 niveles	Soplador centrífugo incorporado, velocidad ajustable con 9 niveles	Soplador centrífugo incorporado, velocidad ajustable con 9 niveles	Soplador centrífugo incorporado, velocidad ajustable con 9 niveles
Velocidad del aire	0,3~0,8 m/s	0,3~0,8 m/s	0,3~0,8 m/s	0,3~0,8 m/s
Volumen de extracción	630 m³/h	780 m³/h	990 m³/h	1210 m³/h
Ruido	≤68dB	≤68dB	≤68dB	≤68dB
Lámpara LED	8 W*1	12 W*1	16 W*1	16 W*1
Lámpara UV	Emisión de 253,7 nm para mayor eficiencia de contaminación	Emisión de 253,7 nm para mayor eficiencia de contaminación	Emisión de 253,7 nm para mayor eficiencia de contaminación	Emisión de 253,7 nm para mayor eficiencia de contaminación
Ventana delantera	Carrocería exterior: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano	Carrocería exterior: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano	Carrocería exterior: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano	Carrocería exterior: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano
Material	Material de trabajo: Resina fenólica resistente a productos químicos	Material de trabajo: Resina fenólica resistente a productos químicos	Material de trabajo: Resina fenólica resistente a productos químicos	Material de trabajo: Resina fenólica resistente a productos químicos
Toma de corriente impermeable	1 pieza	2 piezas	2 piezas	2 piezas
Fuente de alimentación	CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz	CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz	CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz	CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz; 110 V ± 10 %, 60 Hz
Consumo	400 W	400 W	500 W	500 W

Especificación	pack 1150*1120*1680 mm	pack 1350*1120*1680 mm	pack 1650*1120*1680 mm	pack 1950*1120*1680 mm
Accesorio estándar	Grifo de agua, grifo de gas, fregadero, bañera, lámpara UV*2, lámpara LED, enchufe, conducto de escape de 5 metros, filtro de carbón activo, interruptor de pie	Grifo de agua, grifo de gas, fregadero, bañera, lámpara UV*2, lámpara LED, enchufe, conducto de escape de 5 metros, filtro de carbón activo, interruptor de pie	Grifo de agua, grifo de gas, fregadero, bañera, lámpara UV*2, lámpara LED, enchufe, conducto de escape de 5 metros, filtro de carbón activo, interruptor de pie	Grifo de agua, grifo de gas, fregadero, bañera, lámpara UV*2, lámpara LED, enchufe, conducto de escape de 5 metros, filtro de carbón activo, interruptor de pie
Accesorio opcional	Filtro HEPA	Filtro HEPA	Filtro HEPA	Filtro HEPA
Peso bruto	230 kilo	253 kilo	290 kilo	340 kilo
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	1150*1120*1680 mm	1350*1120*1680 mm	1650*1120*1680 mm	1950*1120*1680 mm

Aplicaciones

Campana extractora de humos con conducto para protección del operador y del entorno de laboratorio según la ficha.

- Elija por ancho interno: 880, 1080, 1380 o 1680 mm.
- El volumen de escape aumenta con el tamaño: 630, 780, 990 o 1210 m³/h.
- Todas las variantes declaran velocidad de aire 0,3~0,8 m/s, soplador con 9 niveles y filtro de carbón activo estándar.
- Si requiere filtro HEPA, aparece como accesorio opcional y debe confirmarse en cotización.

Que cambia entre variantes

Guía de compra Campana extractora de humos con conducto para protección del operador y del entorno de laboratorio según la ficha. - Elija por ancho interno: 880, 1080, 1380 o 1680 mm. - El volumen de escape aumenta con el tamaño: 630, 780, 990 o 1210 m³/h. - Todas las variantes declaran velocidad de aire 0,3~0,8 m/s, soplador con 9 niveles y filtro de carbón activo estándar. - Si requiere filtro HEPA, aparece como accesorio opcional y debe confirmarse en cotización.

Escenarios de uso recomendados

Guía de compra Campana extractora de humos con conducto para protección del operador y del entorno de laboratorio según la ficha. - Elija por ancho interno: 880, 1080, 1380 o 1680 mm. - El volumen de escape aumenta con el tamaño: 630, 780, 990 o 1210 m³/h. - Todas las variantes declaran velocidad de aire 0,3~0,8 m/s, soplador con 9 niveles y filtro de carbón activo estándar. - Si requiere filtro HEPA, aparece como accesorio opcional y debe confirmarse en cotización.

Cómo elegir rápido

Guía de compra Campana extractora de humos con conducto para protección del operador y del entorno de laboratorio según la ficha. - Elija por ancho interno: 880, 1080, 1380 o 1680 mm. - El volumen de escape aumenta con el tamaño: 630, 780, 990 o 1210 m³/h. - Todas las variantes declaran velocidad de aire 0,3~0,8 m/s, soplador con 9 niveles y filtro de carbón activo estándar. - Si requiere filtro HEPA, aparece como accesorio opcional y debe confirmarse en cotización.

Recomendación de compra

Guía de compra Campana extractora de humos con conducto para protección del operador y del entorno de laboratorio según la ficha. - Elija por ancho interno: 880, 1080, 1380 o 1680 mm. - El volumen de escape aumenta con el tamaño: 630, 780, 990 o 1210 m³/h. - Todas las variantes declaran velocidad de aire 0,3~0,8 m/s, soplador con 9 niveles y filtro de carbón activo estándar. - Si requiere filtro HEPA, aparece como accesorio opcional y debe confirmarse en cotización.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)