



Caja de paso de flujo de aire laminar para sala limpia

Código: B2-01-012102

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La caja de paso se utiliza para transferir mercancías entre salas de diferentes niveles de limpieza de una sala limpia. Puede reducir los tiempos de apertura de la puerta, evitar la convección de aire entre diferentes salas y minimizar el grado de contaminación.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	MPB-400 - 520*460*480 - 400*400*400
Model	MPB-400
External Size(W*D*H)mm	520*460*480
Internal Size(W*D*H)mm	400*400*400
Material	304 Stainless Steel
Interlock	Mechanical
UV Lamp	T5, 8W
Power Supply	220V, 50Hz
Gross Weight(Kg)	17
Package Size(W*D*H)mm	580*530*830

Aplicaciones

Caja de paso para transferir mercancías entre áreas de sala limpia, según la ficha.

- Adecuada si el paso útil requerido es 400*400*400 mm.
- El tamaño externo declarado es 520*460*480 mm.
- La construcción indicada es acero inoxidable 304 con entrelazado mecánico.
- Incluye lámpara UV T5 de 8 W; confirme requisitos de instalación eléctrica de 220 V, 50 Hz.

Usos recomendados

Guía de compra Caja de paso para transferir mercancías entre áreas de sala limpia, según la ficha. - Adecuada si el paso útil requerido es 400*400*400 mm. - El tamaño externo declarado es 520*460*480 mm. - La construcción indicada es acero inoxidable 304 con entrelazado mecánico. - Incluye lámpara UV T5 de 8 W; confirme requisitos de instalación eléctrica de 220 V, 50 Hz.

Criterios de compatibilidad

Guía de compra Caja de paso para transferir mercancías entre áreas de sala limpia, según la ficha. - Adecuada si el paso útil requerido es 400*400*400 mm. - El tamaño externo declarado es 520*460*480 mm. - La construcción indicada es acero inoxidable 304 con entrelazado mecánico. - Incluye lámpara UV T5 de 8 W; confirme requisitos de instalación eléctrica de 220 V, 50 Hz.

Como validar si sirve

Guía de compra Caja de paso para transferir mercancías entre áreas de sala limpia, según la ficha. - Adecuada si el paso útil requerido es 400*400*400 mm. - El tamaño externo declarado es 520*460*480 mm. - La construcción indicada es acero inoxidable 304 con entrelazado mecánico. - Incluye lámpara UV T5 de 8 W; confirme requisitos de instalación eléctrica de 220 V, 50 Hz.

Recomendación de compra

Guía de compra Caja de paso para transferir mercancías entre áreas de sala limpia, según la ficha. - Adecuada si el paso útil requerido es 400*400*400 mm. - El tamaño externo declarado es 520*460*480 mm. - La construcción indicada es acero inoxidable 304 con entrelazado mecánico. - Incluye lámpara UV T5 de 8 W; confirme requisitos de instalación eléctrica de 220 V, 50 Hz.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)