



Cabina de flujo laminar vertical 1200-1700 mm utiles

Código: B2-01-012111

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Vertical Laminar Flow Cabinet is an essential piece of equipment for laboratories and industries that require a clean, particle-free environment.

Características

1. Its advanced features, energy efficiency, and robust construction make it a trusted solution for professionals who prioritize both safety and performance.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	1200*645*610mm - 750mm - 430mm - modelo 1	Rueda universal con pies niveladores - modelo 2
Tamaño externo (A×P×H)	1300*750*2040mm	1800*750*2040 mm
Tamaño interno (A×P×H)	1200*645*610mm	1700*645*610 mm
Altura de superficie de trabajo	750mm	750 mm
Pantalla	Pantalla LCD	Pantalla LCD
Velocidad de flujo de aire	Promedio de 0,3~0,5 m/s	Promedio de 0,3~0,5 m/s
Material (1)	Cuerpo principal: Acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano	Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano
Material (2)	Mesa de trabajo: Acero inoxidable 304	Mesa de trabajo: acero inoxidable 304
Material (3)	Ventanas lateral y frontal: Vidrio templado de 5 mm anti-UV	Ventanas lateral y frontal: vidrio templado de 5 mm anti-UV
Prefiltro	Fibra de poliéster, lavable	Fibra de poliéster, lavable
Filtro HEPA	99,995% de eficiencia a 0,3 µm	99,995% de eficiencia a 0,3 µm
Ruido	<65 dB	<65 dB
Ventana frontal	Motorizada	Motorizada
Apertura máxima	430mm	430 mm
Lámpara LED	12 W*1	16 W*1
Lámpara UV (1)	30 W*1	40 W*1
Lámpara UV (2)	Emisión de 253,7 nm	Emisión de 253,7 nm

Especificación	1200*645*610mm - 750mm - 430mm - modelo 1	Rueda universal con pies niveladores - modelo 2
Consumo	400 W	450 W
Toma impermeable	Dos, carga total ≤500 W	Dos, carga total ≤500 W
Rueda	Rueda giratoria universal con pies niveladores	Rueda universal con pies niveladores
Alimentación eléctrica	CA 220 V±10%, 50/60 Hz; 110 V±10%, 60 Hz	CA 220 V ±10%, 50/60 Hz; 110 V ±10%, 60 Hz
Accesorio estándar	Lámpara LED, lámpara UV*2, soporte base, grifo de gas, toma impermeable*2	Lámpara LED, lámpara UV*2, soporte base, llave de gas, toma impermeable*2
Accesorio opcional	Soporte base con ajuste eléctrico de altura	Soporte base con ajuste eléctrico de altura
Peso bruto	228 kg	306 kg
Tamaño del embalaje (A×P×H)	1460*1070*1650mm	1960*970*1600 mm

Aplicaciones

Cabina de flujo laminar vertical de escritorio para entorno limpio de trabajo, según la ficha.

- Elija por ancho útil interno: 1200 mm o 1700 mm.
- Ambas variantes comparten flujo de aire promedio 0,3~0,5 m/s, filtro HEPA 99,995% a 0,3 µm y ruido

Que cambia entre variantes

Guía de compra Cabina de flujo laminar vertical de escritorio para entorno limpio de trabajo, según la ficha. - Elija por ancho útil interno: 1200 mm o 1700 mm. - Ambas variantes comparten flujo de aire promedio 0,3~0,5 m/s, filtro HEPA 99,995% a 0,3 µm y ruido

Escenarios de uso recomendados

Guía de compra Cabina de flujo laminar vertical de escritorio para entorno limpio de trabajo, según la ficha. - Elija por ancho útil interno: 1200 mm o 1700 mm. - Ambas variantes comparten flujo de aire promedio 0,3~0,5 m/s, filtro HEPA 99,995% a 0,3 µm y ruido

Cómo elegir rápido

Guía de compra Cabina de flujo laminar vertical de escritorio para entorno limpio de trabajo, según la ficha. - Elija por ancho útil interno: 1200 mm o 1700 mm. - Ambas variantes comparten flujo de aire promedio 0,3~0,5 m/s, filtro HEPA 99,995% a 0,3 µm y ruido

Recomendación de compra

Guía de compra Cabina de flujo laminar vertical de escritorio para entorno limpio de trabajo, según la ficha. - Elija por ancho útil interno: 1200 mm o 1700 mm. - Ambas variantes comparten flujo de aire promedio 0,3~0,5 m/s, filtro HEPA 99,995% a 0,3 µm y ruido

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)