



Cámara de aislamiento biológico de presión negativa

Código: B2-01-012114

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La cámara de aislamiento está equipada con su propio sistema de filtración de presión negativa para proporcionar máxima protección y seguridad operativa tanto para la persona o artículo contaminado como para el equipo operativo.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 860*860*760 mm · 1	pack 860*860*760 mm · 2
Especificación	Configuración 2632644Cotizar	Configuración 2632645Cotizar
Tamaño de plegado (L*An*Al)	1900*560*500 mm	1900*680*500 mm
Filtro HEPA	3 pieza, 99,999 % de eficiencia para partícula de 0,3 µm	3 pieza, 99,999 % de eficiencia para partícula de 0,3 µm
Ventilación	≥50 L/min	≥50 L/min
Ruido de cámara	≤65 dB(A)	≤65 dB(A)
Alarma	Alarma sonora y visual de presión interna insuficiente y baja potencia	Alarma sonora y visual de presión interna insuficiente y baja potencia
Presión negativa	≥15 Pa en dos minutos de puesta en marcha	≥15 Pa en dos minutos de puesta en marcha
Accesorios e incluir	Cámara principal, 3 filtro HEPA de reemplazo, sistema de generación negativa, 5 pares de guantes de PE, batería y cargador, 8 varilla larga de aluminio, 4 varilla corta de aluminio, 8 perno moleteado.	Cámara principal, 3 filtro HEPA de reemplazo, sistema de generación negativa, 5 pares de guantes de PE, batería y cargador, 8 varilla larga de aluminio, 4 varilla corta de aluminio, 8 perno moleteado.
Consumible	Filtro HEPA (3 piezas/juego), guante de PE	Filtro HEPA (3 piezas/juego), guante de PE
Desinfección	Lo desinfectante clorado esteriliza la superficie	Lo desinfectante clorado esteriliza la superficie
Opcional	Camilla plegable, Carro camilla	Camilla plegable, Carro camilla
Soporte de carga	Hasta 150 kg	Hasta 150 kg
Fuente de alimentación	Adaptador de corriente CC de 12 V. Batería con carga de 8 horas y uso continuo de 4 a 8 horas.	Adaptador de corriente CC de 12 V. Batería con carga de 8 horas y uso continuo de 4 a 8 horas.
Tamaño del paquete (largo x ancho x alto)	860*860*760 mm	860*860*760 mm
Peso neto	18 kilo	20 kilo
Peso bruto	40 kilo	42 kilo

Aplicaciones

Cámara de aislamiento biológico con sistema de filtración de presión negativa, según la ficha.

- Elija por ancho desplegado: 560 mm o 680 mm, manteniendo largo 1900 mm y alto 500 mm.
- Ambas variantes declaran presión negativa ≥ 15 Pa en dos minutos después del encendido.
- Ambas incluyen 3 filtros HEPA con eficiencia 99,999% para partículas de $0,3 \mu\text{m}$ y ventilación ≥ 50 L/min.
- Confirme soporte de carga hasta 150 kg y autonomía indicada de 4 a 8 horas con batería.

Que cambia entre variantes

Guía de compra Cámara de aislamiento biológico con sistema de filtración de presión negativa, según la ficha. - Elija por ancho desplegado: 560 mm o 680 mm, manteniendo largo 1900 mm y alto 500 mm. - Ambas variantes declaran presión negativa ≥ 15 Pa en dos minutos después del encendido. - Ambas incluyen 3 filtros HEPA con eficiencia 99,999% para partículas de $0,3 \mu\text{m}$ y ventilación ≥ 50 L/min. - Confirme soporte de carga hasta 150 kg y autonomía indicada de 4 a 8 horas con batería.

Escenarios de uso recomendados

Guía de compra Cámara de aislamiento biológico con sistema de filtración de presión negativa, según la ficha. - Elija por ancho desplegado: 560 mm o 680 mm, manteniendo largo 1900 mm y alto 500 mm. - Ambas variantes declaran presión negativa ≥ 15 Pa en dos minutos después del encendido. - Ambas incluyen 3 filtros HEPA con eficiencia 99,999% para partículas de $0,3 \mu\text{m}$ y ventilación ≥ 50 L/min. - Confirme soporte de carga hasta 150 kg y autonomía indicada de 4 a 8 horas con batería.

Cómo elegir rápido

Guía de compra Cámara de aislamiento biológico con sistema de filtración de presión negativa, según la ficha. - Elija por ancho desplegado: 560 mm o 680 mm, manteniendo largo 1900 mm y alto 500 mm. - Ambas variantes declaran presión negativa ≥ 15 Pa en dos minutos después del encendido. - Ambas incluyen 3 filtros HEPA con eficiencia 99,999% para partículas de $0,3 \mu\text{m}$ y ventilación ≥ 50 L/min. - Confirme soporte de carga hasta 150 kg y autonomía indicada de 4 a 8 horas con batería.

Recomendación de compra

Guía de compra Cámara de aislamiento biológico con sistema de filtración de presión negativa, según la ficha. - Elija por ancho desplegado: 560 mm o 680 mm, manteniendo largo 1900 mm y alto 500 mm. - Ambas variantes declaran presión negativa ≥ 15 Pa en dos minutos después del encendido. - Ambas incluyen 3 filtros HEPA con eficiencia 99,999% para partículas de $0,3 \mu\text{m}$ y ventilación ≥ 50 L/min. - Confirme soporte de carga hasta 150 kg y autonomía indicada de 4 a 8 horas con batería.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)