



Refrigerador para vehiculo 8-22 L, frio/calor

8L

Refrigerador para vehículo con calentamiento; Capacidad: 8L; Condiciones de refrigeración y calentamiento: Refrigeración: 23-25°C por debajo de la temperatura ambiental; calentamiento: 60±5°C; Consumo por modo: Refrigeración: 55W; calentamiento: 50w; Alimentación: Estándar: CC12V, 220V 50/60Hz; opcional: 110V 50/60Hz; Pantalla: LED

Código: B2-01-012133.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	8L B2-01-012133.1
Pantalla	LED
Capacidad	8L
Rango de temperatura	Refrigeración: 23-25°C por debajo de la temperatura ambiente; Calefacción: 60±5°C
Potencia consumida	Refrigeración:55W; Calefacción:50w
Alimentación eléctrica	Estándar: DC12V, 220V 50/60Hz, opcional: 110V 50/60Hz
Dimensiones externas	390*215*275
Dimensiones de embalaje	435*263*325
Peso bruto	3.2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)