



## Analizador de carbono y azufre

**Código:** N/D

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Especificaciones técnicas

| Especificación                                  | pack 1380*760*980 mm                                                                              | pack 1670 x 750 x 960 mm, 750 x 580 x 1430 mm                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apariencia                                      | Detector de escritorio, con horno de alta frecuencia de escritorio, ahorra espacio                | Estación de trabajo independiente, con horno vertical de alta frecuencia.                             |
| Rango de análisis                               | C: 0,0005%~6,0000%(se puede ampliar al 99,999%) S: 0,0005% ~ 0,5000%(se puede ampliar al 99,999%) | C: 0,0001%~10,0000%(se puede ampliar al 99,999%) S: 0,0001 % ~ 3,50000 %(se puede ampliar al 99,999%) |
| Grupo de análisis                               | 2 piscinas                                                                                        | 2 piscinas (opcional 4 piscinas)                                                                      |
| Consumo                                         | 2,2 kW                                                                                            | 2,5 kW                                                                                                |
| Fuente de alimentación                          | CA 220 V $\pm$ 10 %, 50/60 Hz                                                                     | CA 220 V $\pm$ 10 %, 50/60 Hz                                                                         |
| Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 1380*760*980 mm                                                                                   | 1670 x 750 x 960 mm, 750 x 580 x 1430 mm                                                              |
| Peso bruto                                      | 193 kilos                                                                                         | 150 kg, 180 kg                                                                                        |
| Accesorios estándar (1)                         | Unidad principal, horno de combustión inductiva automático de alta frecuencia, balanza eléctrica  | Unidad principal, horno de combustión inductiva automático de alta frecuencia, balanza eléctrica      |
| Accesorios estándar (2)                         | Análisis de repuestos 1000 veces más efectivo                                                     | Análisis de repuestos 1000 veces más efectivo                                                         |

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)