



Refrigerador de cadáveres 1-6 cuerpos, -30°C

Código: B2-01-012160

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

*Compresor antivibración y antivuelco. *Sistema de control inteligente. *Todo acero inoxidable. * Poliuretano en general espumante de alta presión y alta temperatura. *El sistema de refrigeración de cada cámara se puede controlar individualmente. *La bandeja para cadáveres se puede mover libremente con pequeñas ruedas giratorias. descargar 229-230 Refrigerador para cadáveres y jaula para ratones.pdf

Especificaciones técnicas

Especificación	1	2	3	4	5
Especificación	Configuración 2632725Cotizar	Configuración 2632726Cotizar	Configuración 2632727Cotizar	Configuración 2632728Cotizar	Configuración 2632729Cotizar
Tamaño interior	2060*600*420mm, 1 ud.	2060*640*440mm, 2 ud.	2060,640*440mm,3 pieza	2050*640.440 mm, 4 pieza 2050*640.440 mm, 6 pieza	2050*640.440 mm, 4 pieza 2050*640.440 mm, 6 pieza
Temperatura máxima baja.	30°C	30°C	30°C	30°C	30°C
Precisión	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C
Declarar	Banidor de carga ampliado de 100 mm de espesor	Banidor de carga ampliado de 100 mm de espesor	Banidor de carga ampliado de 100 mm de espesor	Banidor de carga ampliado de 100 mm de espesor	Banidor de carga ampliado de 100 mm de espesor
Camilla	Hecho de todo acero inoxidable (fuerte resistencia a la corrosión)	Hecho de todo acero inoxidable (fuerte resistencia a la corrosión)	Hecho de todo acero inoxidable (fuerte resistencia a la corrosión)	Hecho de todo acero inoxidable (fuerte resistencia a la corrosión)	Hecho de todo acero inoxidable (fuerte resistencia a la corrosión)
Evaporador	Evaporador de enfriamiento directo con serpentín de cobre incorporado, in junta de soldadura en el interior	Evaporador de enfriamiento directo con serpentín de cobre incorporado, in junta de soldadura en el interior	Evaporador de enfriamiento directo con serpentín de cobre incorporado, in junta de soldadura en el interior	Evaporador de enfriamiento directo con serpentín de cobre incorporado, in junta de soldadura en el interior	Evaporador de enfriamiento directo con serpentín de cobre incorporado, in junta de soldadura en el interior
Condensador	Condensador enfriado por aire, ventilador de enfriamiento silencioso	Condensador enfriado por aire, ventilador de enfriamiento silencioso	Condensador enfriado por aire, ventilador de enfriamiento silencioso	Condensador enfriado por aire, ventilador de enfriamiento silencioso	Condensador enfriado por aire, ventilador de enfriamiento silencioso
Aislamiento	Espuma general de poliuretano a alta presión y alta temperatura (grosor aproximado de 100 mm)	Espuma general de poliuretano a alta presión y alta temperatura (grosor aproximado de 100 mm)	Espuma general de poliuretano a alta presión y alta temperatura (grosor aproximado de 100 mm)	Espuma general de poliuretano a alta presión y alta temperatura (grosor aproximado de 100 mm)	Espuma general de poliuretano a alta presión y alta temperatura (grosor aproximado de 100 mm)
Fuente de alimentación	E estándar: 220 V, 50/60 Hz; Opcional: 110V, 60Hz	E estándar: 220 V, 50/60 Hz; Opcional: 110V, 60Hz	E estándar: 220 V, 50/60 Hz; Opcional: 110V, 60Hz	E estándar: 220 V, 50/60 Hz; Opcional: 110V, 60Hz	E estándar: 220 V, 50/60 Hz; Opcional: 110V, 60Hz
Energía	850W	850W	1300W	1300W	1500W
Tamaño de embalaje	2700*800*700mm	2300*950*1700mm	2300*960*2200mm	2300*1800*1700mm	2300*2100*1700mm
Peso bruto	200kg	400kg	500kg	700kg	840kg

Aplicaciones

Refrigerador de cadaveres 1-6 cuerpos, -30 C: elija la variante comparando Tamaño interior.

Que cambia entre variantes

B2-01-012160.1: Tamaño interior: 2060*600*420mm, 1 ud..

B2-01-012160.2: Tamaño interior: 2060*640*440mm, 2 uds..

B2-01-012160.3: Tamaño interior: 2060,640*440mm,3 piezas.

B2-01-012160.4: Tamaño interior: 2050*640.440 mm, 4 piezas 2050*640.440 mm, 6 piezas.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita tamaño interior: 2060*600*420mm, 1 ud..

Use esta alternativa si necesita tamaño interior: 2060*640*440mm, 2 uds..

Use esta alternativa si necesita tamaño interior: 2060,640*440mm,3 piezas.

Use esta configuracion si necesita tamaño interior: 2050*640.440 mm, 4 piezas 2050*640.440 mm, 6 piezas.

Cómo elegir rápido

Revise primero Tamaño interior; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Tamaño interior.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)