



Sillon Dental 2 juegos

Código: B2-01-012168

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Los sillones dentales se utilizan en estomatología, instituciones médicas o clínicas dentales. El sillón dental es utilizado por dentistas o protésicos dentales capacitados para el diagnóstico, el tratamiento y la cirugía bucal. [descargar Silla dental.pdf](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 14 00*1000*1000 mm
Configuracion	modelo 1
H alta velocidad h y sostenido metro maquinaria tubo	2 juegos
Tubo para centrifuga de baja velocidad	1 juego
Escupidera de cerámica	1 juego
Sistema de control de sillón dental motorizado	1 juego
Motor silencioso de 24 V CC	1 juego
Luz de cavidad bucal LED de inducción regulable	1 juego
Visor de películas de baja presión	1 juego
Eyector de saliva independiente con succión alta y baja	1 juego
Sistema de cambio de agua purificada con pieza de mano	1 juego
Fray de instrumento montado en grifo con freno de aire	1 juego
Jeringa de 3 vías (agua fría/caliente)	1 juego
METRO interruptor de pie multifuncional	1 juego
Taburete de operaciones	1 juego
Energía Suministro	220V±10%, 50/60Hz ; 110±10%, 60Hz
Tamaño del paquete (largo x ancho). * H)	14 00*1000*1000 mm
Red/ Peso bruto	135kg/180kg

Aplicaciones

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuado para box odontológico o clínica dental donde se requiere sillón para diagnóstico, tratamiento y cirugía bucal según la ficha. - La selección debe validar componentes declarados como control motorizado, motor silencioso de 24 V CC, luz LED regulable, eyector de saliva y jeringa de 3 vías. - Confirme alimentación 220V±10% 50/60Hz o 110V±10% 60Hz y el conjunto de accesorios incluidos antes de cotizar. Se omitieron etiquetas de especificación con traducción defectuosa para evitar publicar texto técnico contaminado.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Usos recomendados

Aplicaciones y criterios de uso

- Adecuado para box odontológico o clínica dental donde se requiere sillón para diagnóstico, tratamiento y cirugía bucal según la ficha.

Criterios de compatibilidad

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuado para box odontológico o clínica dental donde se requiere sillón para diagnóstico, tratamiento y cirugía bucal según la ficha. - La selección debe validar componentes declarados como control motorizado, motor silencioso de 24 V CC, luz LED regulable, eyector de saliva y jeringa de 3 vías. - Confirme alimentación 220V $\pm$ 10% 50/60Hz o 110V $\pm$ 10% 60Hz y el conjunto de accesorios incluidos antes de cotizar. Se omitieron etiquetas de especificación con traducción defectuosa para evitar publicar texto técnico contaminado.

Como validar si sirve

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuado para box odontológico o clínica dental donde se requiere sillón para diagnóstico, tratamiento y cirugía bucal según la ficha. - La selección debe validar componentes declarados como control motorizado, motor silencioso de 24 V CC, luz LED regulable, eyector de saliva y jeringa de 3 vías. - Confirme alimentación 220V $\pm$ 10% 50/60Hz o 110V $\pm$ 10% 60Hz y el conjunto de accesorios incluidos antes de cotizar. Se omitieron etiquetas de especificación con traducción defectuosa para evitar publicar texto técnico contaminado.

Recomendación de compra

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuado para box odontológico o clínica dental donde se requiere sillón para diagnóstico, tratamiento y cirugía bucal según la ficha. - La selección debe validar componentes declarados como control motorizado, motor silencioso de 24 V CC, luz LED regulable, eyector de saliva y jeringa de 3 vías. - Confirme alimentación 220V $\pm$ 10% 50/60Hz o 110V $\pm$ 10% 60Hz y el conjunto de accesorios incluidos antes de cotizar. Se omitieron etiquetas de especificación con traducción defectuosa para evitar publicar texto técnico contaminado.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)