



Compresor de aire dental

100L/min - 1 unidad

Compresor eléctrico de aire dental; Sillones dentales previstos: 1 unidad; Salida máxima de aire: 100L/min; Capacidad de depósito de aire: 24L; Rango de ajuste de presión: 0.55-0.8MPa; Consumo declarado: 550W; Alimentación: CA 220V, 50Hz estándar; CA 110V/220V, 60Hz opcional

Código: B2-01-012169.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	100L/min - 1 unidad B2-01-012169.1
Cantidad de sillones dentales	1 unidad
Caudal máximo de aire	100L/min
Capacidad del tanque de aire	24L
Rango de ajuste de presión	0.55~0.8MPa
Salida de aire	Φ8
Potencia consumida	550W
Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz(Estándar); AC110V/220V, 60Hz(Opcional)
Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm	390*390*540
Peso neto (kg)	22
Dimensiones de embalaje (An×Pr×Al) mm	440*440*640
Peso bruto (kg)	25.5

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)