



Sistema de succion electrico dental

780L/min

Sistema de succión dental; Capacidad de aspiración nominal: 780 L/min; Consumo: ≤ 1100 W; Dimensiones externas (A×P×H) mm: 550*500*670

Código: B2-01-012170.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	780L/min B2-01-012170.1
Cantidad de sillones dentales atendidos	1~3 unidades
Capacidad de succión nominal	780L/min
Rango de vacío	-12~-17KPa
Ruido	≤ 57 dB(A)
Alimentación eléctrica	AC220V, 50Hz(Estándar); AC110V/220V, 60Hz(Opcional)
Consumo de potencia	≤ 1100 W
Dimensiones externas (An×Pr×Al) mm	550*500*670
Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) mm	630*630*810
Peso neto (kg)	28
Peso bruto (kg)	32

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)