



Horno de secado/incubadora (proposito doble) 35-240 L

Código: B2-01-012184**Marca:** Belltronic[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Controlador inteligente basado en microcomputadora, control de temperatura de alta precisión y confiabilidad, protección contra temperatura excesiva, falla del sensor, fuga, sobrecorriente, etc., alarma de sonido y luz, función de sincronización.

- Vejiga interior de acero inoxidable espejo, cuatro esquinas redondeadas, fácil de limpiar, espacio entre estantes ajustable.
- Diseño de circulación forzada de aire caliente para garantizar la uniformidad de la temperatura en la cámara de operación.
- Sellado de goma de silicona y ventana de observación de doble capa, lo que facilita la observación.
- Portal RS-485 opcional para conexión con impresora integrada, permitiendo registro de variaciones de parámetros de temperatura. (Opcional)

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 730 x 630 x 570 mm	pack 810 x 670 x 680 mm	pack 840 x 720 x 680 mm	pack 940 x 770 x 830 mm	pack 980 x 870 x 1030 mm
Capacidad	35 L	60 L	70 L	140 L	240 L
Rango de temperatura	Incubadora: ambiente+5 a 60 °C; horno: 80-250 °C	Incubadora: ambiente+5 a 60 °C; horno: 80-250 °C	Incubadora: ambiente+5 a 60 °C; horno: 80-250 °C	Incubadora: ambiente+5 a 60 °C; horno: 80-250 °C	Incubadora: ambiente+5 a 60 °C; horno: 80-250 °C
Resolución de temperatura	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C	0,1 °C
Fluctuación de temperatura	Incubadora $\pm 0,5$ °C; horno ± 1 °C	Incubadora $\pm 0,5$ °C; horno ± 1 °C	Incubadora $\pm 0,5$ °C; horno ± 1 °C	Incubadora $\pm 0,5$ °C; horno ± 1 °C	Incubadora $\pm 0,5$ °C; horno ± 1 °C
Rango de temporizador	1-9999 min	1-9999 min	1-9999 min	1-9999 min	1-9999 min
Número de estantes	2	2	2	2	2
Temperatura ambiente	+5 a 35 °C	+5 a 35 °C	+5 a 35 °C	+5 a 35 °C	+5 a 35 °C
Fuente de alimentación	220 $\pm$ 22 V 50/60 Hz; opcional 110 V 60 Hz	220 $\pm$ 22 V 50/60 Hz; opcional 110 V 60 Hz	220 $\pm$ 22 V 50/60 Hz; opcional 110 V 60 Hz	220 $\pm$ 22 V 50/60 Hz; opcional 110 V 60 Hz	220 $\pm$ 22 V 50/60 Hz; opcional 110 V 60 Hz
Consumo	500 W	700 W	1000 W	1500 W	2000 W
Tamaño interno	350 x 320 x 300 mm	420 x 350 x 400 mm	450 x 400 x 400 mm	550 x 450 x 550 mm	650 x 550 x 750 mm
Tamaño externo	630 x 530 x 470 mm	710 x 570 x 580 mm	740 x 620 x 580 mm	840 x 670 x 730 mm	880 x 770 x 930 mm
Tamaño del paquete	730 x 630 x 570 mm	810 x 670 x 680 mm	840 x 720 x 680 mm	940 x 770 x 830 mm	980 x 870 x 1030 mm
Peso bruto	36 kg	43 kg	61 kg	88 kg	110 kg

Aplicaciones

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuado cuando se requiere un equipo de doble propósito para secado e incubación/cultivo, según la

ficha. - Todas las variantes comparten rango de incubadora RT+5~60°C y rango de horno 80~250°C, con resolución 0,1°C. - Elija la variante según capacidad declarada y tamaño interno: 35, 60L, 70, 140L o 240L. - Valide consumo y dimensiones internas antes de cotizar, especialmente si el espacio de instalación es limitado. Algunas capacidades y pesos vienen con unidades incompletas o espaciadas; se conservan solo variables suficientes y se omiten pesos.

Que cambia entre variantes

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuado cuando se requiere un equipo de doble propósito para secado e incubación/cultivo, según la ficha. - Todas las variantes comparten rango de incubadora RT+5~60°C y rango de horno 80~250°C, con resolución 0,1°C. - Elija la variante según capacidad declarada y tamaño interno: 35, 60L, 70, 140L o 240L. - Valide consumo y dimensiones internas antes de cotizar, especialmente si el espacio de instalación es limitado. Algunas capacidades y pesos vienen con unidades incompletas o espaciadas; se conservan solo variables suficientes y se omiten pesos.

Escenarios de uso recomendados

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuado cuando se requiere un equipo de doble propósito para secado e incubación/cultivo, según la ficha. - Todas las variantes comparten rango de incubadora RT+5~60°C y rango de horno 80~250°C, con resolución 0,1°C. - Elija la variante según capacidad declarada y tamaño interno: 35, 60L, 70, 140L o 240L. - Valide consumo y dimensiones internas antes de cotizar, especialmente si el espacio de instalación es limitado. Algunas capacidades y pesos vienen con unidades incompletas o espaciadas; se conservan solo variables suficientes y se omiten pesos.

Cómo elegir rápido

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuado cuando se requiere un equipo de doble propósito para secado e incubación/cultivo, según la ficha. - Todas las variantes comparten rango de incubadora RT+5~60°C y rango de horno 80~250°C, con resolución 0,1°C. - Elija la variante según capacidad declarada y tamaño interno: 35, 60L, 70, 140L o 240L. - Valide consumo y dimensiones internas antes de cotizar, especialmente si el espacio de instalación es limitado. Algunas capacidades y pesos vienen con unidades incompletas o espaciadas; se conservan solo variables suficientes y se omiten pesos.

Recomendación de compra

Aplicaciones y criterios de uso - Adecuado cuando se requiere un equipo de doble propósito para secado e incubación/cultivo, según la ficha. - Todas las variantes comparten rango de incubadora RT+5~60°C y rango de horno 80~250°C, con resolución 0,1°C. - Elija la variante según capacidad declarada y tamaño interno: 35, 60L, 70, 140L o 240L. - Valide consumo y dimensiones internas antes de cotizar, especialmente si el espacio de instalación es limitado. Algunas capacidades y pesos vienen con unidades incompletas o espaciadas; se conservan solo variables suficientes y se omiten pesos.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)