



Centrifuga de baja velocidad 4-18 tubos

Código: B2-01-012188**Marca:** Belltronic[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

These centrifuges are possessed of these special feature following: it is beautiful in appearance, large capacity but small in bulk and has a complete function and a stable performance, in addition, it has a little rate of increase in temperature and can be used efficiently and widely.

Características

1. It is a dependable instrument for qualitative analysis of serum, plasma and immunity in hospitals or chemical and biochemical laboratories.

Especificaciones técnicas

Todos bajo pedido por ahora. Filtra por poro, tamaño o pack para elegir el SKU.

Especificación	6*20 ml - 1790×g - modelo 4000 rpm 12 x 15 ml	12*20 ml - modelo 4000 rpm 12 x 7 ml / 8 x 15 ml	4000 rpm, visualización con puntero - 18*15 ml - modelo 4000 rpm 24 x 15 ml	4000 rpm, indicador con puntero - 8*20 ml - modelo 4000 rpm 6 x 15 ml	No aplica - 4*15 ml - modelo 4000 rpm 8 x 15 ml
Velocidad máxima	4000 rpm	4000 rpm	4000 rpm, visualización con puntero	4000 rpm, indicador con puntero	No aplica
RCF máx.	1790×g	2325×g	2325×g	2325×g	No aplica
Capacidad máxima	6*20 ml	12*20 ml	18*15 ml	8*20 ml	4*15 ml
Rango de temporización	0~60 min	0~60 min	0~60 min	0~60 min	No aplica
Consumo	50 W	80 W	80 W	80 W	No aplica
Alimentación eléctrica	CA 220 V, 50 Hz o CA 110 V, 60 Hz	CA 220 V, 50 Hz o CA 110 V, 60 Hz	CA 220 V, 50 Hz o CA 110 V, 60 Hz	CA 220 V, 50 Hz o CA 110 V, 60 Hz	No aplica
Dimensiones externas (A×P×H)	φ25,4 mm*230 mm	310*280*260 mm	280*290*260 mm	280*290*260 mm	60*100*250 mm
Dimensiones del embalaje (A×P×H)	300*300*280 mm	370*330*330 mm	360*340*350 mm	360*340*350 mm	120*120*280 mm
Peso neto	3,5 kg	8 kg	8 kg	8 kg	1 kg
Peso bruto	4 kg	9 kg	9 kg	9 kg	1,3 kg

Aplicaciones

Centrifuga de baja velocidad: seleccione por capacidad maxima, velocidad y RCF cuando esten declarados.

Que cambia entre alternativas

4 x 15 mL: Para menor capacidad por corrida; la ficha no declara velocidad ni RCF para esta alternativa.

6 x 20 mL · 4000 rpm · 1790×g: Para 6 tubos de 20 mL con RCF declarado de 1790×g.

8 x 20 mL · 4000 rpm · 2325×g: Para 8 tubos de 20 mL con RCF declarado de 2325×g.

12 x 20 mL · 4000 rpm · 2325×g: Para 12 tubos de 20 mL con RCF declarado de 2325×g.

18 x 15 mL · 4000 rpm · 2325×g: Para 18 tubos de 15 mL con RCF declarado de 2325×g.

Cómo elegir rápido

Seleccione por capacidad de tubos y RCF; no publique velocidad ni RCF donde la ficha los deja vacíos.

Recomendación de compra

Cotice la alternativa cuyas diferencias técnicas coincidan con el uso requerido.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)