



Destilador de agua con calefacción eléctrica

Código: B2-01-012193

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Destilador de agua con calefacción eléctrica diseñado para producir agua destilada de alta pureza. Este destilador de laboratorio garantiza un rendimiento estable y un funcionamiento eficiente, ideal para aplicaciones de laboratorio e industriales.

Especificaciones técnicas

Especificación	10 L/h	10 L/h Automático	20 L/h	20 L/h Automático	5 L/h	5 L/h Automático
Especificación	Configuración 2632792Cotizar	Configuración 2632793Cotizar	Configuración 2632794Cotizar	Configuración 2632795Cotizar	Configuración 2632790Cotizar	Configuración 2632791Cotizar
Salida de agua	10 L/h	10 L/h	20 L/h	20 L/h	5 L/h	5 L/h
Requerido de agua de entrada	Agua del grifo, agua potable	Agua del grifo, agua potable	Agua del grifo, agua potable	Agua del grifo, agua potable	Agua del grifo, agua potable	Agua del grifo, agua potable
Capacidad (Agua destilada pendiente)	13,5 litro	13,5 litro	27 litro	27 litro	9 litro	9 litro
Material	acero inoxidable 201	acero inoxidable 201	acero inoxidable 201	acero inoxidable 201	acero inoxidable 201	acero inoxidable 201
Calidad del agua producida	≤10 µS/cm	≤10 µS/cm	≤10 µS/cm	≤10 µS/cm	≤10 µS/cm	≤10 µS/cm
Método de calentamiento	Calefacción eléctrica	Calefacción eléctrica	Calefacción eléctrica	Calefacción eléctrica	Calefacción eléctrica	Calefacción eléctrica
Protección anti-queque	/	E estándar	/	E estándar	/	E estándar
Fuente de alimentación	CA 380V, 50Hz (E estándar)	CA 380V, 50Hz (E estándar)	CA 380V, 50Hz (E estándar)	CA 380V, 50Hz (E estándar)	AC220V, 50Hz (E estándar); AC110V, 60Hz (Opcional);	AC220V, 50Hz (E estándar); AC110V, 60Hz (Opcional);
Consumo	7,5 kW	7,5 kW	13,5 kW	13,5 kW	4,5 kW	4,5 kW
Dimensión del producto (ancho*profundidad*altura)	Φ300*780 mm	Φ300*780 mm	Φ350*1000 mm	Φ350*1000 mm	Φ250*710 mm	Φ250*710 mm
Peso neto	6,5 kg	7 kg	9,5 kg	10 kg	4,5 kg	5 kg
Dimensión externa (ancho*profundidad*altura)	340*320*730 mm	340*320*730 mm	400*350*730 mm	400*350*730 mm	300*300*610 mm	300*300*610 mm
Peso bruto	6,8 kg	8,3 kg	11 kg	10,5 kg	5,5 kg	6 kg

Aplicaciones

Este destilador se selecciona por producción horaria de agua destilada, capacidad acumulada y presencia o ausencia de protección anti-

sequedad. Todas las variantes declaran agua producida $\leq 10 \mu\text{S/cm}$ y uso con agua de grifo o potable.

Que cambia entre variantes

- 5 L/h con capacidad de 9 litros, disponible con o sin protección anti-sequedad.
- 10 L/h con capacidad de 13,5 litros, disponible con o sin protección anti-sequedad.
- 20 L/h con capacidad de 27 litros, disponible con o sin protección anti-sequedad.

Escenarios de uso recomendados

- Laboratorios o procesos industriales que necesitan producir agua destilada de alta pureza según la evidencia del producto.
- Seleccione 5, 10 o 20 L/h según el consumo esperado por hora y el volumen pendiente requerido.

Cómo elegir rápido

Guía de compra Este destilador se selecciona por producción horaria de agua destilada, capacidad acumulada y presencia o ausencia de protección anti-sequedad. Todas las variantes declaran agua producida $\leq 10 \mu\text{S/cm}$ y uso con agua de grifo o potable. Qué cambia entre variantes - 5 L/h con capacidad de 9 litros, disponible con o sin protección anti-sequedad. - 10 L/h con capacidad de 13,5 litros, disponible con o sin protección anti-sequedad. - 20 L/h con capacidad de 27 litros, disponible con o sin protección anti-sequedad. Usos recomendados - Laboratorios o procesos industriales que necesitan producir agua destilada de alta pureza según la evidencia del producto. - Seleccione 5, 10 o 20 L/h según el consumo esperado por hora y el volumen pendiente requerido. Criterios de compatibilidad - Confirme alimentación eléctrica: 220/110 V en las variantes de 5 L/h y 380 V en las variantes de 10 y 20 L/h. - Priorice la versión con protección anti-sequedad cuando esa seguridad sea requisito operativo.

Recomendación de compra

Guía de compra Este destilador se selecciona por producción horaria de agua destilada, capacidad acumulada y presencia o ausencia de protección anti-sequedad. Todas las variantes declaran agua producida $\leq 10 \mu\text{S/cm}$ y uso con agua de grifo o potable. Qué cambia entre variantes - 5 L/h con capacidad de 9 litros, disponible con o sin protección anti-sequedad. - 10 L/h con capacidad de 13,5 litros, disponible con o sin protección anti-sequedad. - 20 L/h con capacidad de 27 litros, disponible con o sin protección anti-sequedad. Usos recomendados - Laboratorios o procesos industriales que necesitan producir agua destilada de alta pureza según la evidencia del producto. - Seleccione 5, 10 o 20 L/h según el consumo esperado por hora y el volumen pendiente requerido. Criterios de compatibilidad - Confirme alimentación eléctrica: 220/110 V en las variantes de 5 L/h y 380 V en las variantes de 10 y 20 L/h. - Priorice la versión con protección anti-sequedad cuando esa seguridad sea requisito operativo.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)