



Silla de ruedas electrica 6 tiempo de carga Cargador 2A, 6-8 h

Código: B2-01-012194

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La silla de ruedas eléctrica está diseñada para personas mayores y discapacitadas, lo que facilita la vida en casa, los viajes y las compras, haciendo la vida de los pacientes más cómoda. Es adecuada para el hogar, el hospital y la residencia de ancianos.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	45A, brush controller - MFN805AT MFN805ATQ - 10 inches
Model	MFN805AT MFN805ATQ
Front Wheel Diameter	10 inches
Rear Wheel Diameter	16 inches
Seat Width	460mm
Seat Depth	400mm
Seat Height	575mm
Max. Speed	4.5km/h
Endurance Mileage	Standard: 15~20km Optional: 20~25km
Climbing Ability	6°
Loading Capacity	120kg
Fold Mode	Manual
Battery	Lithium battery(MFN805AT) Lead-acid battery(MFN805ATQ) Standard: 24V12Ah, Optional: 24V20Ah
Motor	DC24V 250W*2, brush motor
Power Supply	AC100~240V, 50/60Hz
Controller	45A, brush controller
Charge Time	2A charger, 6~8h
Standard Accessory	250W*2 brush motor, Brush controller
Optional Accessory	Front wheel, Rear wheel, Controller, Remote handle, Mobile APP
Unfold Size(W*D*H)	1130*650*985mm
Net Weight	34.5kg(Not including charger and battery)
Package Size(W*D*H)	890*430*990mm
Gross Weight	Standard: 43kg(MFN805AT), 47kg(MFN805ATQ) Optional: 46kg(MFN805AT), 53kg(MFN805ATQ)

Aplicaciones

Esta silla de ruedas eléctrica se valida por dimensiones del asiento, capacidad de carga, autonomía y asiento, capacidad de carga, autonomía y batería de batería. La evidencia indica uso para personas mayores y discapacitadas en hogar, hospital y residencia de ancianos.

Usos recomendados

- Movilidad asistida en casa, viajes, compras, hospital o residencia de ancianos, según la descripción del producto.
- Usuarios cuyo requerimiento calce con ancho de asiento 460 mm, profundidad 400 mm y capacidad de carga 120 kg.
- Casos donde se requiera plegado manual y velocidad máxima de 4,5 km/h.

Criterios de compatibilidad

- Confirme autonomía estándar de 15~20 km u opción de 20~25 km según el uso previsto.
- Revise batería estándar 24V12Ah u opción 24V20Ah antes de cotizar.
- Valide capacidad de escalada de 6° si habrá rampas o desniveles.

Como validar si sirve

Guía de compra Esta silla de ruedas eléctrica se valida por dimensiones del asiento, capacidad de carga, autonomía y configuración de batería. La evidencia indica uso para personas mayores y discapacitadas en hogar, hospital y residencia de ancianos. Usos recomendados - Movilidad asistida en casa, viajes, compras, hospital o residencia de ancianos, según la descripción del producto. - Usuarios cuyo requerimiento calce con ancho de asiento 460 mm, profundidad 400 mm y capacidad de carga 120 kg. - Casos donde se requiera plegado manual y velocidad máxima de 4,5 km/h. Criterios de compatibilidad - Confirme autonomía estándar de 15~20 km u opción de 20~25 km según el uso previsto. - Revise batería estándar 24V12Ah u opción 24V20Ah antes de cotizar. - Valide capacidad de escalada de 6° si habrá rampas o desniveles.

Recomendación de compra

Guía de compra Esta silla de ruedas eléctrica se valida por dimensiones del asiento, capacidad de carga, autonomía y configuración de batería. La evidencia indica uso para personas mayores y discapacitadas en hogar, hospital y residencia de ancianos. Usos recomendados - Movilidad asistida en casa, viajes, compras, hospital o residencia de ancianos, según la descripción del producto. - Usuarios cuyo requerimiento calce con ancho de asiento 460 mm, profundidad 400 mm y capacidad de carga 120 kg. - Casos donde se requiera plegado manual y velocidad máxima de 4,5 km/h. Criterios de compatibilidad - Confirme autonomía estándar de 15~20 km u opción de 20~25 km según el uso previsto. - Revise batería estándar 24V12Ah u opción 24V20Ah antes de cotizar. - Valide capacidad de escalada de 6° si habrá rampas o desniveles.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)