



Dispensador electronico de botellas $R=0,2\%$ $CV=0,07\%$

Código: B2-01-012195

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El dispensador electrónico para tapas de botellas es una solución de dispensación automatizada de última generación diseñada para proporcionar una dispensación precisa e higiénica de líquidos directamente desde las tapas de las botellas.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	DIN EN ISO 8655 - DFlow
Model	DFlow
Item No.	7012300001
Volume Range	0.01~99.99ml, Max piston lift is 10ml, resolution is 10 μ l
Volume Accuracy	$R=0.2\%$ $CV=0.07\%$
Operating Temperature Range	10°C~30°C
Quality Control	DIN EN ISO 8655
Control Type	External control, including the stirrer and the burette program

Aplicaciones

Este dispensador electrónico para botellas se elige por rango de volumen, precisión y forma de control. La evidencia lo describe como una solución automatizada para dispensación precisa e higiénica de líquidos directamente desde botellas.

Usos recomendados

- Dispensación automatizada de líquidos cuando se requiera trabajar entre 0,01 y 99,99 ml.
- Aplicaciones que necesiten resolución de 10 μ l y elevación máxima de pistón de 10 ml.
- Procesos que requieran precisión $R=0,2\%$ y $CV=0,07\%$ bajo 10 °C a 30 °C.

Criterios de compatibilidad

- Confirme que el rango de volumen cubre el volumen por dispensación requerido.
- Valide compatibilidad operativa con control externo, agitador y programa de bureta.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

- Use este producto solo si la condición de trabajo está dentro de 10 °C a 30 °C.

Como validar si sirve

Guía de compra Este dispensador electrónico para botellas se elige por rango de volumen, precisión y forma de control. La evidencia lo describe como una solución automatizada para dispensación precisa e higiénica de líquidos directamente desde botellas. Usos recomendados - Dispensación automatizada de líquidos cuando se requiera trabajar entre 0,01 y 99,99 ml. - Aplicaciones que necesiten resolución de 10 µl y elevación máxima de pistón de 10 ml. - Procesos que requieran precisión $R=0,2\%$ y $CV=0,07\%$ bajo 10 °C a 30 °C. Criterios de compatibilidad - Confirme que el rango de volumen cubre el volumen por dispensación requerido. - Valide compatibilidad operativa con control externo, agitador y programa de bureta. - Use este producto solo si la condición de trabajo está dentro de 10 °C a 30 °C.

Recomendación de compra

Guía de compra Este dispensador electrónico para botellas se elige por rango de volumen, precisión y forma de control. La evidencia lo describe como una solución automatizada para dispensación precisa e higiénica de líquidos directamente desde botellas. Usos recomendados - Dispensación automatizada de líquidos cuando se requiera trabajar entre 0,01 y 99,99 ml. - Aplicaciones que necesiten resolución de 10 µl y elevación máxima de pistón de 10 ml. - Procesos que requieran precisión $R=0,2\%$ y $CV=0,07\%$ bajo 10 °C a 30 °C. Criterios de compatibilidad - Confirme que el rango de volumen cubre el volumen por dispensación requerido. - Valide compatibilidad operativa con control externo, agitador y programa de bureta. - Use este producto solo si la condición de trabajo está dentro de 10 °C a 30 °C.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)