



Lector de microplacas ELISA

400~750nm, pantalla capacitiva

Lector de microplacas ELISA; Placa: Microplaca de 96 pocillos; Rango espectral: 400~750nm; Rango lineal: 0.000~3.000Abs; Filtros: 4 filtros estándar: 405, 450, 492, 630nm; configuración opcional: hasta 10 longitudes de onda; Agitación: 5 modos, 0~255s; Pantalla: Táctil capacitiva a color de 10.1 pulgadas

Código: B2-01-012201.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	400~750nm, pantalla capacitiva B2-01-012201.1
Canal de medición	8 canales ópticos verticales
Tipo de placa	Microplaca de 96 pocillos
Rango de longitud de onda	400~750nm
Filtro	Estándar 4 longitudes de onda de 405, 450, 492, 630nm (B2-01-012201.1, B2-01-012201.2, B2-01-012201.3) Estándar 5 longitudes de onda de 340, 405, 450, 492, 630nm (B2-01-012201.4, B2-01-012201.5) Opcional: hasta 10 longitudes de onda
Rango lineal	0.000~3.000Abs
Rango de lectura	0.000~4.000Abs
Resolución	0.0001Abs
Repetibilidad	CV≤0.2%
Estabilidad	±0.003Abs/10min
Sensibilidad	≥0.01L/mg
Diferencia entre canales	≤0.02Abs
Función de agitación de placa	3 tipos de agitación de placa, ajustable 0~255s(B2-01-012201.3) 5 tipos de agitación de placa, ajustable 0~255s(B2-01-012201.1, B2-01-012201.2, B2-01-012201.4, B2-01-012201.5)
Función de incubación	Rango de tiempo: 0~60min Rango de temp.: temperatura ambiente+4°C~50°C (sólo para B2-01-012201.4, B2-01-012201.5)
Software (estándar) · Modo de detección	Longitud de onda simple/doble
Software (estándar) · Cualitativo	Fórmula de decisión CUT-OFF abierta, admite el ingreso de condiciones de juicio, el ingreso de condiciones de validez, la configuración de zona gris y otras funciones
Software (estándar) · Cuantitativo	Admite algoritmos de ajuste para análisis cuantitativo lineal, semilogarítmico, de logaritmo natural, log-log, punto a punto, de ecuación de cuatro parámetros y otros
Otros · Pantalla	Pantalla táctil capacitiva a color de 10.1-pulgadas (B2-01-012201.1, B2-01-012201.4, B2-01-012201.5) Pantalla táctil resistiva de 10.1-pulgadas (B2-01-012201.3)
Otros · Modo de operación	Operación por pantalla táctil, con lápiz capacitivo, B2-01-012201.5 admite teclado y ratón externos (B2-01-012201.1, B2-01-012201.4, B2-01-012201.5)
Otros · Impresora (opcional)	B2-01-012201.1, B2-01-012201.4, B2-01-012201.5: admite impresora externa por USB, puerto de red RJ45 y otras interfaces universales(impresora A4 opcional) B2-01-012201.2: el software de estación de trabajo admite impresora normal(impresora A4 opcional) B2-01-012201.3: el software de estación de trabajo admite impresora normal(impresoras A4 y térmica opcionales)
Otros · Interfaz	USB 2.0*4, puerto de red RJ45*1, RS-232*1 (B2-01-012201.1, B2-01-012201.4, B2-01-012201.5) puerto serie RS232 (B2-01-012201.2) RS232*2 (cable estándar RS232 a USB) (B2-01-012201.3)
Alimentación eléctrica	AC100~240V, 50/60Hz
Dimensiones del instrumento (An*Pr*Al)	450*320*300mm
Dimensiones del embalaje (An*Pr*Al)	540*400*460mm
Peso neto/bruto	13/15kg



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)