



Cabina de flujo laminar vertical con certificación ETL 700-1700 mm utiles

Código: B2-01-012205

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La cabina de flujo laminar vertical con certificación ETL es un espacio de trabajo altamente eficiente y libre de contaminación, diseñado para proteger las muestras y los productos de las partículas en entornos de laboratorio.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 1245*990*1610 minuto	pack 1445*990*1610 mm	pack 1645*990*1610 mm	pack 1945*990*1610 mm	pack 945*990*1610 mm
E pecificación	1000 mmCotizar	1200 mmCotizar	1400 mmCotizar	1700 mmCotizar	700 mmCotizar
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	1100*700*(2090~2340) mm	1300*700*(2090~2340) mm	1500*700*(2090~2340) mm	1800*700*(2090~2340) mm	800*700*(2090~2340) mm
Tamaño interno (An. x Pr. x Al.)	1000*575*625 mm	1200*575*625 mm	1400*575*625 mm	1700*575*625 mm	700*575*625 mm
Altura de la uperficie de trabajo	760~1010 mm	760~1010 mm	760~1010 mm	760~1010 mm	760~1010 mm
Apertura máxima	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
Mo trar	Pantalla LCD	Pantalla LCD	Pantalla LCD	Pantalla LCD	Pantalla LCD
Velocidad del flujo de aire	80~99 pie por minuto	80~99 pie por minuto	80~99 pie por minuto	80~99 pie por minuto	80~99 pie por minuto
Material	Ventana frontal: Motorizada, vidrio templado de 5 mm, anti-UV	Ventana frontal: Motorizada, vidrio templado de 5 mm, anti-UV	Ventana frontal: Motorizada, vidrio templado de 5 mm, anti-UV	Ventana frontal: Motorizada, vidrio templado de 5 mm, anti-UV	Ventana frontal: Motorizada, vidrio templado de 5 mm, anti-UV
Prefiltro	fibra de polié ter	fibra de polié ter	fibra de polié ter	fibra de polié ter	fibra de polié ter
Filtro HEPA	Uno, 99,995% de eficiencia a 0,3 µm	Uno, 99,995% de eficiencia a 0,3 µm	Uno, 99,995% de eficiencia a 0,3 µm	Uno, 99,995% de eficiencia a 0,3 µm	Uno, 99,995% de eficiencia a 0,3 µm
Ruido	≤68 dB(A)	≤68 dB(A)	≤68 dB(A)	≤68 dB(A)	≤68 dB(A)
Iluminación	≥300 lx	≥300 lx	≥300 lx	≥300 lx	≥300 lx
Enchufe impermeable	Un enchufe (tipo doble), e tándar americano, potencia máxima: 500 W	Un enchufe (tipo doble), e tándar americano, potencia máxima: 500 W	Un enchufe (tipo doble), e tándar americano, potencia máxima: 500 W	Un enchufe (tipo doble), e tándar americano, potencia máxima: 500 W	Un enchufe (tipo doble), e tándar americano, potencia máxima: 500 W
Fuente de alimentación	103,5 ~ 126,5 V, 60 Hz, 10 A	103,5 ~ 126,5 V, 60 Hz, 10 A	103,5 ~ 126,5 V, 60 Hz, 10 A	103,5 ~ 126,5 V, 60 Hz, 10 A	103,5 ~ 126,5 V, 60 Hz, 10 A
Con umo	1110W	1110W	1110W	1250 W	900 W
Lámpara UV	30 W*1	30 W*1	40 W*1	40 W*1	20 W*1
Lámpara LED	14 W*1	14 W*1	18 W*1	22 W*1	10 W*1

Especificación	pack 1245*990*1610 minuto	pack 1445*990*1610 mm	pack 1645*990*1610 mm	pack 1945*990*1610 mm	pack 945*990*1610 mm
Accesorio e tándar	Ba e con altura aju table manualmente, lámpara LED, lámpara UV, en or de velocidad del viento, enchufe impermeable	Ba e con altura aju table manualmente, lámpara LED, lámpara UV, en or de velocidad del viento, enchufe impermeable	Ba e con altura aju table manualmente, lámpara LED, lámpara UV, en or de velocidad del viento, enchufe impermeable	Ba e con altura aju table manualmente, lámpara LED, lámpara UV, en or de velocidad del viento, enchufe impermeable	Ba e con altura aju table manualmente, lámpara LED, lámpara UV, en or de velocidad del viento, enchufe impermeable
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	1245*990*1610 minuto	1445*990*1610 mm	1645*990*1610 mm	1945*990*1610 mm	945*990*1610 mm
Peso bruto	230 kilo	265 kilo	280 kilo	320 kilo	190 kilo

Aplicaciones

Esta cabina de flujo laminar vertical con certificación ETL se selecciona por ancho interno y externo. Todas las variantes declaran velocidad de flujo de aire 80~99 pies/min, filtro HEPA con 99,995% de eficiencia a 0,3 µm y apertura máxima de 480 mm.

Que cambia entre variantes

- Área interna 700*575*625 mm para el formato de menor ancho.
- Áreas internas intermedias de 1000, 1200 y 1400 mm de ancho para mayor superficie de trabajo.
- Área interna 1700*575*625 mm para el formato de mayor ancho.

Escenarios de uso recomendados

- Trabajo de laboratorio donde se requiera proteger muestras y productos frente a partículas, según la descripción del producto.
- Elija el ancho interno según el tamaño de materiales, cantidad de operación y espacio disponible.

Cómo elegir rápido

Guía de compra Esta cabina de flujo laminar vertical con certificación ETL se selecciona por ancho interno y externo. Todas las variantes declaran velocidad de flujo de aire 80~99 pies/min, filtro HEPA con 99,995% de eficiencia a 0,3 µm y apertura máxima de 480 mm. Qué cambia entre variantes - Área interna 700*575*625 mm para el formato de menor ancho. - Áreas internas intermedias de 1000, 1200 y 1400 mm de ancho para mayor superficie de trabajo. - Área interna 1700*575*625 mm para el formato de mayor ancho. Usos recomendados - Trabajo de laboratorio donde se requiera proteger muestras y productos frente a partículas, según la descripción del producto. - Elija el ancho interno según el tamaño de materiales, cantidad de operación y espacio disponible. Criterios de compatibilidad - Valide alimentación 103,5~126,5 V, 60 Hz, 10 A. - Confirme que el filtro HEPA, prefiltro y velocidad de flujo declarada cubren el procedimiento. - No elija por peso o embalaje; use dimensiones internas y externas como criterio principal.

Recomendación de compra

Guía de compra Esta cabina de flujo laminar vertical con certificación ETL se selecciona por ancho interno y externo. Todas las variantes declaran velocidad de flujo de aire 80~99 pies/min, filtro HEPA con 99,995% de eficiencia a 0,3 µm y apertura máxima de 480 mm. Qué cambia entre variantes - Área interna 700*575*625 mm para el formato de menor ancho. - Áreas internas intermedias de 1000, 1200 y 1400 mm de ancho para mayor superficie de trabajo. - Área interna 1700*575*625 mm para el formato de mayor ancho. Usos recomendados - Trabajo de laboratorio donde se requiera proteger muestras y productos frente a partículas, según la descripción del producto. - Elija el ancho interno según el tamaño de materiales, cantidad de operación y espacio disponible. Criterios de compatibilidad - Valide alimentación 103,5~126,5 V, 60 Hz, 10 A. - Confirme que el filtro HEPA, prefiltro y velocidad de flujo declarada cubren el procedimiento. - No elija por peso o embalaje; use dimensiones internas y externas como criterio principal.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)