



Gabinete para sustancias inflamables y tóxicas

Código: B2-01-012212

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Professional storage solutions for items requiring strict temperature control and high security.

Características

1. Microcomputer timer switch for automated fan operation.
2. Real-time temperature/humidity monitoring with alarm triggers for deviations.
3. Four steel casters for mobility; thermal insulation with rockwool.
4. Dual-lock management system.
5. Cold-rolled steel casing with epoxy powder coating; PP resin inner lining.
6. Three-tiered PP resin shelves with color-coded PVC strips (red/blue/yellow) for hazard classification (alkaline/acidic/flammable).

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	2 - modelo 1	794*470*1524mm - 994*604*1970mm - modelo 2
Material	Carcasa: acero laminado en frío; revestimiento interior: PP	Carcasa: Acero laminado en frío; Revestimiento interior: PP
Puertas	2	2
Bandejas	Bandejas de resina PP de tres niveles con tiras de PVC codificadas por color	Estantes de resina PP de tres niveles con tiras de PVC codificadas por color
Cerradura	Cerradura electrónica con contraseña + cerradura mecánica	Cerradura electrónica con contraseña+cerradura mecánica
Función	Ventilación automática, alarma de temperatura y humedad	Ventilación automática, alarma de temperatura y humedad
Fuente de alimentación	CA 110/220 V, 50/60 Hz	CA 110/220 V, 50/60 Hz
Tamaño interno (A*P*H)	794*470*1524 mm	794*470*1524mm
Tamaño externo (A*P*H)	900*510*1840 mm	900*510*1840mm
Peso neto	125 kg	125kg
Tamaño del embalaje (A*P*H)	994*604*1970 mm	994*604*1970mm
Peso bruto	144 kg	144kg

Aplicaciones



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Gabinete para almacenamiento de sustancias inflamables y toxicas con carcasa de acero laminado en frio, revestimiento interior de PP, dos puertas, estantes de resina PP, cerradura electronica con contrasena mas cerradura mecanica y alarma automatica de ventilacion, temperatura y humedad. Uselo cuando se requiera almacenamiento seguro con control y alarma; confirme compatibilidad quimica y normativa aplicable antes de cotizar. La ficha no muestra diferencias funcionales entre variantes; no comparar alternativas.

Cómo elegir rápido

Confirme que las especificaciones tecnicas declaradas calcen con la instalacion, el uso previsto y las condiciones de seguridad del proceso.

Recomendación de compra

Cotice este producto si las especificaciones principales cubren el requisito tecnico; la ficha no entrega diferencias funcionales confiables entre variantes.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)