



Horno de secado por aire forzado 23-270 L

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#) | [Galería de imágenes](#)

Detalle

Este producto se utiliza para secar, desinfectar, fundir cera y esterilizar artículos no inflamables ni explosivos, así como artículos no volátiles, en centros de enseñanza superior, empresas, investigación científica, procesamiento de alimentos, instituciones médicas y diversos laboratorios. Por ejemplo, se emplea para el secado de muestras experimentales, alimentos y cristalería; el endurecimiento térmico, la desnaturalización térmica, el ablandamiento térmico y la eliminación de agua de sustancias químicas; la esterilización por calor seco de instrumentos y utensilios en bioingeniería; el envejecimiento y secado de componentes electrónicos, entre otros. descargar Horno de secado por aire forzado 79-80.pdf Características: 1. Pantalla LCD con función de calibración de desviación de temperatura integrada. 2. El depósito interior está fabricado en acero inoxidable de alta calidad, con un diseño semicircular de cuatro esquinas. 3. Cuenta con un sistema de alarma por sobrettemperatura para evitar daños al instrumento debido a temperaturas excesivas. 4. El exclusivo circuito de circulación térmica cuenta con un ventilador que genera convección forzada, lo que permite mantener una temperatura media más uniforme en la sala de trabajo. 5. El diseño de la ventana panorámica facilita la observación del estado interno del equipo. 6. Buen rendimiento de aislamiento térmico y baja temperatura superficial del equipo.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	23 litros - RT+10~300°C - ±1°C - modelo 1	30 litros - RT+10~300°C - ±1°C - modelo 2	45 litros - RT+10~300°C - ±1°C - modelo 3	54 litros - RT+10~300°C - ±1°C - modelo 4	75 litros - RT+10~300°C - ±1°C - modelo 5	88 litros - RT+10~300°C - ±1°C - modelo 6	138 litros - RT+10~300°C - ±1°C - modelo 7	160 litros - RT+10~300°C - ±1°C - modelo 8	225 litros - RT+10~300°C - ±1°C - modelo 9	270 litros - RT+10~300°C - ±1°C - modelo 10
Configuración	23 litros - RT+10~300°C - ±1°C	30 litros - RT+10~300°C - ±1°C	45 litros - RT+10~300°C - ±1°C	54 litros - RT+10~300°C - ±1°C	75 litros - RT+10~300°C - ±1°C	88 litros - RT+10~300°C - ±1°C	138 litros - RT+10~300°C - ±1°C	160 litros - RT+10~300°C - ±1°C	225 litros - RT+10~300°C - ±1°C	270 litros - RT+10~300°C - ±1°C
Capacidad	23 litros	30 litros	45 litros	54 litros	75 litros	88 litros	138 litros	160 litros	225 litros	270 litros
Rango de temperatura	RT+10~300°C	RT+10~300°C	RT+10~300°C	RT+10~300°C	RT+10~300°C	RT+10~300°C	RT+10~300°C	RT+10~300°C	RT+10~300°C	RT+10~300°C
Resolución temporal	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C
Fluctuación de temperatura	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C	±1°C
Uniformidad de temperatura	≤Temperatura máxima ±2,5%	≤Temperatura máxima ±2,5%	≤Temperatura máxima ±2,5%	≤Temperatura máxima ±2,5%	≤Temperatura máxima ±2,5%	≤Temperatura máxima ±2,5%	≤Temperatura máxima ±2,5%	≤Temperatura máxima ±2,5%	≤Temperatura máxima ±2,5%	≤Temperatura máxima ±2,5%
Modo de circulación	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada	Convección forzada

Especificación	23 litros - RT+10~300°C - ±1°C - modelo 1	30 litros - RT+10~300°C - ±1°C - modelo 2	45 litros - RT+10~300°C - ±1°C - modelo 3	54 litros - RT+10~300°C - ±1°C - modelo 4	75 litros - RT+10~300°C - ±1°C - modelo 5	88 litros - RT+10~300°C - ±1°C - modelo 6	138 litros - RT+10~300°C - ±1°C - modelo 7	160 litros - RT+10~300°C - ±1°C - modelo 8	225 litros - RT+10~300°C - ±1°C - modelo 9	270 litros - RT+10~300°C - ±1°C - modelo 10
Rango de tiempo	1~9999 min/h o continuo	1~9999 min/h	1~9999 min/h o continuo	1~9999 min/h o continuo	1~9999 min/h o continuo	1~9999 min/h o continuo	1~9999 min/h o continuo	1~9999 min/h o continuo	1~9999 min/h o continuo	1~9999 min/h o continuo
Estantes	2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas	2 piezas	3 piezas	3 piezas	3 piezas	3 piezas	3 piezas
Mostrar	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD	LCD
Accesorios estandar	Estante	Estante	Estante	Estante	Estante	Estante	Estante	Estante	Estante	Estante
Accesorios opcionales	Estante, puerto USB, impresora, RS485	Estante, rueda	Estante, puerto USB, impresora, RS485	Estante, puerto USB, impresora, RS485	Estante, puerto USB, impresora, RS485	Estante, puerto USB, impresora, RS485	Estante, puerto USB, impresora, RS485	Estante, puerto USB, impresora, RS485	Estante, puerto USB, impresora, RS485	Estante, puerto USB, impresora, RS485
Fuente de alimentacion	CA 100~245 V, 50/60 Hz	220 V CA, 50/60 Hz (estandar); 110 V, 50/60 Hz (opcional)	CA 100~245 V, 50/60 Hz	CA 100~245 V, 50/60 Hz	CA 100~245 V, 50/60 Hz	CA 100~245 V, 50/60 Hz	CA 100~245 V, 50/60 Hz	CA 220 V, 50/60 Hz (estandar); 110 V, 50/60 Hz (transformador externo opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (estandar); 110 V, 50/60 Hz (transformador externo opcional)	CA 220 V, 50/60 Hz (estandar); 110 V, 50/60 Hz (transformador externo opcional)
Consumo	645 W	1000 W	1545 W	1545 W	1545 W	1545 W	1545 W	2000 W	3000 W	3000 W
Dimensiones internas (ancho*profundidad*alto)	300*290*270 mm	310*310*310 mm	370*358*340 mm	370*340*440 mm	463*352*463 mm	500*360*490 mm	555*453*555 mm	558*500*578 mm	600*520*728 mm	660*590*700 mm
Dimensiones externas (ancho*profundidad*alto)	500*540*410 mm	440*495*670 mm	600*630*520 mm	600*620*630 mm	690*630*615 mm	730*640*660 mm	780*705*720 mm	785*777*764 mm	826*780*900 mm	900*880*890 mm
Dimensiones del paquete (ancho*profundidad*alto)	650*660*580 mm	550*580*830 mm	720*710*730 mm	720*710*730 mm	830*700*800 mm	830*700*800 mm	870*795*850 mm	830*895*990 mm	946*850*1050 mm	1010*946*1050 mm
Peso neto	35 kg	38 kg	40 kg	43,5 kg	47 kg	50,5 kg	60 kg	68,5 kg	77 kg	86,5 kg
Peso bruto	50 kg	50 kg	55 kg	55 kg	60 kg	63 kg	77 kg	82 kg	92 kg	100 kg
Camara interior	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Alimentacion electrica	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V	220 V

Aplicaciones

Horno de secado por aire forzado: elija la variante comparando Capacidad, Rango de tiempo y Estantes.

Que cambia entre variantes

B2-01-012221.1: Capacidad: 23 litros; Rango de tiempo: 1~9999 min/h o continuo; Estantes: 2 piezas.

B2-01-012221.2: Capacidad: 30 litros; Rango de tiempo: 1~9999 min/h; Estantes: 2 piezas.

B2-01-012221.4: Capacidad: 54 litros; Rango de tiempo: 1~9999 min/h o continuo; Estantes: 2 piezas.

88 L, temporizador 1-9999 min/h y 3 estantes: Capacidad: 88 litros; Rango de tiempo: 1~9999 min/h o continuo; Estantes: 3 piezas.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 23 litros y rango de tiempo: 1~9999 min/h o continuo.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 30 litros y rango de tiempo: 1~9999 min/h.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 54 litros y rango de tiempo: 1~9999 min/h o continuo.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 88 litros y rango de tiempo: 1~9999 min/h o continuo.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad, Rango de tiempo y Estantes; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad, Rango de tiempo y Estantes.

Galería de imágenes

Mostrando hasta 6 imágenes de la galería.



Imagen de galería 1



Imagen de galería 2

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)