



Silla de ruedas con respaldo alto 100 kilos respaldo 420-800 mm

Código: B2-01-012243

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El marco está hecho de acero al carbono de alta resistencia, que es resistente y duradero.

- Las ruedas traseras cuentan con bujes de radios de alambre, lo que garantiza un peso estable y sin deformaciones.
- El apoyabrazos se puede levantar, lo que facilita el acceso lateral.
- El reposacabezas es desmontable y el respaldo se puede colocar plano.
- Altura del reposapiés ajustable, adecuado para usuarios de diferentes alturas.
- El producto es plegable, lo que permite un uso y portabilidad más fácil.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	MFTG819 - 460mm - 420mm
Model	MFTG819
Instrument Size(W*D*H)	1000*660*(900~1200)mm
Seat Width	460mm
Seat Depth	420mm
Seat Height	520mm
Fold Width	260mm
Backrest Width	460mm
Backrest Height	420~800mm
Front Wheel Diameter	7 inches
Rear Wheel Diameter	24 inches
Loading Capacity	100kg
Packing Size(W*D*H)	950*280*920mm
Gross Weight	22kg

Aplicaciones

Silla de ruedas con respaldo alto orientada a usuarios que requieren asistencia de movilidad a largo plazo, con foco declarado en comodidad, apoyo postural y seguridad.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Para confirmar ajuste, revise la capacidad de carga de 100 kg, asiento de 460 mm de ancho por 420 mm de profundidad y altura de asiento de 520 mm. El respaldo tiene 460 mm de ancho y altura ajustable de 420 a 800 mm.

El ancho plegado de 260 mm y las ruedas de 24 pulgadas y 7 pulgadas son variables relevantes para traslado, guardado y maniobrabilidad.

Usos recomendados

Para confirmar ajuste, revise la capacidad de carga de 100 kg, asiento de 460 mm de ancho por 420 mm de profundidad y altura de asiento de 520 mm. El respaldo tiene 460 mm de ancho y altura ajustable de 420 a 800 mm.

Criterios de compatibilidad

El ancho plegado de 260 mm y las ruedas de 24 pulgadas y 7 pulgadas son variables relevantes para traslado, guardado y maniobrabilidad.

Como validar si sirve

El ancho plegado de 260 mm y las ruedas de 24 pulgadas y 7 pulgadas son variables relevantes para traslado, guardado y maniobrabilidad.

Recomendación de compra

El ancho plegado de 260 mm y las ruedas de 24 pulgadas y 7 pulgadas son variables relevantes para traslado, guardado y maniobrabilidad.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)