



## Camara de prueba de alta temperatura 50-350 L

**Código:** N/D

**Marca:** Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

## Detalle

The shell of the product is made of cold- rolled steel plate, surface electrostatic spraying.

### Características

1. The inner chamber is made of high quality 304 mirror stainless steel, four corner arc transition, double liner, beautiful appearance.
2. Equipped with 304 stainless steel handle, adjustable, better sealing.
3. Adopt Intelligent PID temperature control instrument, with functions of timing, over-temperature alarm indication, temperature deviation correction, temperature control self-tuning etc..
4. Fully enclosed stainless steel heating tube with gas jacket heating mode, high temperature fan circulation, make the temperature more uniform.
5. The sealing strip is made of aviation sealing material and can withstand high temperature up to 1000°C.
6. Air supply mode: fan forced circulation.
7. Thickened insulation with heat insulation layer inside.
8. Can add install LCD instrument, programmable control instrument, printer, 485 interface, U disk storage, SMS alarm etc..

## Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

| Especificación                  | 50L - 0-9999min - 2 unidades/ajustable - modelo 1                                                     | 80 L - 2 pzs/ajustable - modelo 2                                                                          | 150 L - modelo 3                    | 250 L - 2 uds./ajustable - modelo 4 | 350 L - modelo 5                    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Volumen                         | 50L                                                                                                   | 80 L                                                                                                       | 150 L                               | 250 L                               | 350 L                               |
| Rango de temperatura            | 50~500°C                                                                                              | 50~500 °C                                                                                                  | 50~500°C                            | 50~500°C                            | 50~500°C                            |
| Resolución de temperatura       | 0,1°C                                                                                                 | 0,1 °C                                                                                                     | 0,1°C                               | 0,1°C                               | 0,1°C                               |
| Fluctuación de temperatura      | ± 1°C                                                                                                 | ±1 °C                                                                                                      | ±1 °C                               | ±1°C                                | ± 1°C                               |
| Rango de tiempo                 | 0-9999min                                                                                             | 0-9999 min                                                                                                 | 0-9999 min                          | 0-9999 min                          | 0-9999 min                          |
| Bandejas                        | 2 unidades/ajustable                                                                                  | 2 pzs/ajustable                                                                                            | 2 uds./ajustables                   | 2 uds./ajustable                    | 2 uds./ajustables                   |
| Consumo                         | 3000W                                                                                                 | 3000 W                                                                                                     | 4500 W                              | 5500 W                              | 6500 W                              |
| Alimentación eléctrica          | Estándar: 220V 50/60HZ Opcional: 110V 50/60HZ. Método de cableado: interruptor automático (para 110V) | Estándar: 220 V 50/60 Hz Opcional: 110 V 50/60 Hz. Método de cableado: Interruptor automático (para 110 V) | Voltaje trifásico CA 380 V 50/60 Hz | Tensión trifásica CA 380 V 50/60 Hz | Tensión trifásica CA 380 V 50/60 Hz |
| Dimensiones internas (L*A*H) mm | 330*350*350                                                                                           | 400*400*500                                                                                                | 500*500*600                         | 500*650*750                         | 1000*440*800                        |

| Especificación                      | 50L - 0-9999min - 2 unidades/ajustable - modelo 1 | 80 L - 2 pzs/ajustable - modelo 2 | 150 L - modelo 3 | 250 L - 2 uds./ajustable - modelo 4 | 350 L - modelo 5 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------|------------------|
| Dimensiones externas (L*A*H) mm     | 510*650*750                                       | 575*700*880                       | 640*800*1040     | 640*950*1190                        | 1190*770*1280    |
| Dimensiones del embalaje (L*A*H) mm | 620*820*820                                       | 670*700*900                       | 775*935*1180     | 775*1085*1330                       | 1200*750*1130    |
| Peso neto                           | 58kg                                              | 80 kg                             | 102 kg           | 135 kg                              | 160 kg           |
| Peso bruto                          | 68kg                                              | 94 kg                             | 121 kg           | 156 kg                              | 190 kg           |

## Aplicaciones

Use la guía para elegir por volumen útil, rango de trabajo y espacio interno. Seleccione cruzando Volumen, Tamaño interno (L\*W\*H) milímetro; esos son los ejes que diferencian la cotización técnica.

01

## Volumen

Revise este eje con valores como 50L, 80L, 150L, 250L y 350L.

02

## Tamaño interno (L\*W\*H) milímetro

Revise este eje con valores como 330\*350\*350, 400\*400\*500, 500\*500\*600, 500\*650\*750 y 1000\*440\*800.

## Cómo elegir rápido

Priorice capacidad y dimensiones internas; confirme rango térmico si su proceso depende de temperatura controlada. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.

**Siguiente paso:** [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)