



Autoclave cilíndrico de presión horizontal 150-400 L

Código: B2-01-012256

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

Introducción: El esterilizador de vapor a alta presión es un dispositivo que utiliza vapor saturado para esterilizar artículos. Su estructura es redonda, su generador de vapor interno proporciona vapor y su puerta es de una sola puerta.

Nueva interfaz de operación

La pantalla táctil LCD puede mostrar la temperatura, el tiempo, el estado de funcionamiento y la alarma de falla en tiempo real, lo que hace que la información de esterilización sea más intuitiva y clara, y es conveniente para los usuarios observar el estado de funcionamiento del equipo.

Con función de secado auxiliar, se utiliza para secar artículos esterilizados.

Dispositivo de protección

Equipado con dispositivos automáticos de protección contra sobretensión y sobrepresión.

El equipo tiene un generador de vapor de alta velocidad incorporado, lo que ahorra tiempo y esfuerzo sin una fuente de vapor externa.

Funcionamiento automático del programa

El equipo se conecta externamente a la fuente de agua, por lo que no requiere reposición manual. Una vez seleccionado el programa, el equipo puede completar todo el proceso, desde la inyección de agua hasta el secado, sin intervención humana. Una vez finalizado el programa, una señal sonora indica que la esterilización ha finalizado.

Programas: Envuelto, desenvuelto, aderezo, goma, secado, bricolaje sólido.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 820*1500*1910 mm	pack 820*1730*1910 mm	pack 950*1750*2030 mm	pack 950*2000*2030 mm
Capacidad	150 litro	200 litro	300 litro	400 litro
Presión de diseño	0,28 MPa	0,28 MPa	0,28 MPa	0,28 MPa
Generador de vapor incorporado	Sí	Sí	Sí	Sí
Presión nominal de trabajo	0,12 MPa/0,23 MPa	0,12 MPa/0,23 MPa	0,12 MPa/0,23 MPa	0,12 MPa/0,23 MPa
Temperatura nominal de funcionamiento	121°C/134°C	121°C/134°C	121°C/134°C	121°C/134°C
Temperatura ambiente	5~40°C	5~40°C	5~40°C	5~40°C
Rango de temperatura de secado	115~134°C	115~134°C	115~134°C	115~134°C
Precisión de temperatura	0,1°C	0,1°C	0,1°C	0,1°C

Especificación	pack 820*1500*1910 mm	pack 820*1730*1910 mm	pack 950*1750*2030 mm	pack 950*2000*2030 mm
Rango aju table de tiempo de e terilizaci3n	1~99 minuto	1~99 minuto	1~99 minuto	1~99 minuto
Rango de tiempo de ecado aju table	1~99 minuto	1~99 minuto	1~99 minuto	1~99 minuto
Si tema de vac3o	No	No	No	No
Material de la c3mara	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304	acero inoxidable 304
Tama3o de la c3mara	Φ500*820 mm	Φ500*1050 mm	Φ650*935 mm	Φ650*1235 mm
Altitud	≤2500 m	≤2500 m	≤2500 m	≤2500 m
Acce orio e t3ndar	Rejilla de red*1, Tapa de red*1	Rejilla de red*1, Tapa de red*1	Rejilla de red*1, Tapa de red*1	Rejilla de red*1, Tapa de red*1
Con umo	10 kW	10 kW	15 kW	15 kW
Fuente de alimentaci3n	CA 380 V, 50/60 Hz; CA 220 V, 50/60 Hz (trif3 ico); CA 220 V, 50/60 Hz (Nota: tenga cuidado al pedir e te voltaje, la corriente e cercana a 75 A)	CA 380 V, 50/60 Hz; CA 220 V, 50/60 Hz (trif3 ico); CA 220 V, 50/60 Hz (Nota: tenga cuidado al pedir e te voltaje, la corriente e cercana a 75 A)	CA 380 V, 50/60 Hz; CA 220 V, 50/60 Hz (trif3 ico); CA 220 V, 50/60 Hz (Nota: tenga cuidado al pedir e te voltaje, la corriente e cercana a 75 A)	CA 380 V, 50/60 Hz; CA 220 V, 50/60 Hz (trif3 ico); CA 220 V, 50/60 Hz (Nota: tenga cuidado al pedir e te voltaje, la corriente e cercana a 75 A)
Tama3o externo (An. x Pr. x Al.)	680*1270*1550 mm	680*1500*1550 mm	815*1550*1750 mm	815*1850*1750 mm
Pe o neto	230 kilo	250 kilo	340 kilo	385 kilo
Tama3o del paquete (An. x Pr. x Al.)	820*1500*1910 mm	820*1730*1910 mm	950*1750*2030 mm	950*2000*2030 mm
Pe o bruto	320 kilo	355 kilo	475 kilo	535 kilo

Aplicaciones

Autoclave cilindrico de presion horizontal: elija la variante comparando Capacidad.

Que cambia entre variantes

B2-01-012256.1: Capacidad: 150 litros.

B2-01-012256.2: Capacidad: 200 litros.

B2-01-012256.4: Capacidad: 300 litros.

capacidad 400 L: Capacidad: 400 litros.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita capacidad: 150 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 200 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 300 litros.

Use esta alternativa si necesita capacidad: 400 litros.

C3mo elegir r3pido

Revise primero Capacidad; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Capacidad.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)