



Agitador magnetico con placa calefactora Temperatura ambiente +5 C -380 C

Código: B2-01-012266

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El agitador magnético con placa calefactora es una solución fiable y eficiente para mezclar y calentar muestras líquidas simultáneamente. Diseñado para ofrecer precisión y comodidad, se utiliza ampliamente en laboratorios de química, institutos de investigación e instalaciones de control de calidad.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	DC brush motor - MS4-H380-E - 120*120mm
Model	MS4-H380-E
Item No.	8010116015
Work Plate Size	120*120mm
Work Plate Material	Aluminum
Speed Range	0~2000rpm
Heating Temperature Range	RT+5°C~380°C
Max. Stirring Quantity(H ₂ O)	2L
Max. Magnetic Bar(Length)	50mm
Protection Class	IP21
Motor Type	DC brush motor
Standard Accessories	PT1000-A, temperature sensor(18901898); Support clamp of PT1000(18902044)
Motor Rating Output Consumption	5W
Heating Consumption	200W
Consumption	205W
Power Supply	AC110V±10%, 50/60Hz or AC220V±10%, 50/60Hz
External Size(W*D*H)	235*140*90mm
Net Weight	1.4kg
Packing Size(W*D*H)	310*300*150mm
Gross Weight	2.5kg

Aplicaciones

Agitador magnetico con placa calefactora para mezclar y calentar muestras liquidas de forma simultanea. La descripcion lo situa en

<http://www.cotecno.cl>

76.723.534-8

Page 1 / 2



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Figuras magnéticas con placa calentadora para mezclar y calentar masas líquidas de forma simultánea. Se emplean comúnmente en laboratorios de química, institutos de investigación e instalaciones de control de calidad.

Este modelo trabaja con capacidad máxima de agitación de 2 litros de agua, rango de velocidad de 0~2000 rpm y calentamiento desde temperatura ambiente +5 °C hasta 380 °C. La placa de trabajo es de aluminio, de 120*120 mm, y admite barra magnética de hasta 50 mm.

Conviene cuando se requiere un equipo compacto con sensor de temperatura PT1000-A y abrazadera de soporte incluidos, para controlar agitación y calentamiento en volumen pequeño.

Usos recomendados

Este modelo trabaja con capacidad máxima de agitación de 2 litros de agua, rango de velocidad de 0~2000 rpm y calentamiento desde temperatura ambiente +5 °C hasta 380 °C. La placa de trabajo es de aluminio, de 120*120 mm, y admite barra magnética de hasta 50 mm.

Criterios de compatibilidad

Conviene cuando se requiere un equipo compacto con sensor de temperatura PT1000-A y abrazadera de soporte incluidos, para controlar agitación y calentamiento en volumen pequeño.

Como validar si sirve

Conviene cuando se requiere un equipo compacto con sensor de temperatura PT1000-A y abrazadera de soporte incluidos, para controlar agitación y calentamiento en volumen pequeño.

Recomendación de compra

Conviene cuando se requiere un equipo compacto con sensor de temperatura PT1000-A y abrazadera de soporte incluidos, para controlar agitación y calentamiento en volumen pequeño.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)