



Bomba de infusion 0,1-1200 ml/h

1

Código: B2-01-012275.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	1 B2-01-012275.1
Modelo	B2-01-012275.1
Configuración	Sin biblioteca de medicamentos opcional indicada
Compatibilidad con tubos IV	Se puede usar con cualquier juego IV de marca después de la calibración exacta
Tipo de bomba	bomba peristáltica de dedos
Precisión	± 2 %
Rango de tasa de entrega	0.1 mililitros por hora ~ 1200 ml/hora (0.1 mililitros por hora ~ 99,9 ml/h; >99,9 ml/h, paso de 1 ml/h)
Rango de tiempo de entrega	00h01 min ~ 99h59min (paso de 1 min)
Rango de límite de volumen	0,0-9999 ml (paso de 1ml)
Rango de volumen total	0,0-9999 ml (paso de 1ml)
Tasa de purga	600,0 ml/hora (Ajustable)
Tasa KVO	0,1~5,0 ml/h. PAGES programable y ajustable
Presión de oclusión	BAJO : 60 (± 15) kPa , MEDIO : 90 (± 15) kPa o ALTO : 120 (± 15) kPa (PAGES programable y ajustable)
alarmas	Tarifa anormal , Puerta abierta , Aire en Línea , Oclusión , botella vacía , Batería vacía , Sin batería , Mantener pulsada la tecla durante la infusión/pausa , Infusión completa , Sin acción , Batería BAJA Tres niveles de volumen de alarma BAJO, MEDIO o ALTO
Dosis Modo	Volumen : 0,1-999,9 ml (paso de 0,1 ml) MASA DE DROGAS : 0,1-999,9 mg paso de 0,1 mg) DOSIS : 0.0 0 1- 9 999ug/kg/min(0.0 0 1ug/kg/min paso) PESO : 0,1-300 kg (0,1 kg el paso mínimo) Unidad de dosis: ng/kg/min, ug/kg/min, mg/kg/min, g/kg/min, ug/kg/h, mg/kg/h, g/kg/h,ug/min,mg/min,g/min,ug/h,mg/h,g/h,U/min,U/h,Ul/h,U/kg/h,ml/ h
Función de bolo	Tasa de bolo: 1 .0~ 1200 ml/hora , Volumen de bolo: 1.0~ 100ml PAGES bolo programable y ajustable, automático/manual disponible
Interfaz	RS-232
Brillo	Se pueden seleccionar de 1 a 10 niveles
Historia R registros	2 000 eventos almacenados pueden ser comprobado y descargado
Alimentación eléctrica	Fuente de alimentación de CA: CA de 100 a 240 V (+/-10 %) , 50/60 Hz; Fuente de alimentación CC: 12 ~ 15 V, potencia >15W ; Batería de litio integrada: recargable, 11,1 V, 2000 mAh. 8 horas de funcionamiento continuo
Accesorios:	Línea de alimentación de CA, Manual de funcionamiento
Clase de protección	Clase I, Tipo CF, IPX4
Dimensión	215*100*120 mm
norte .EN	1.7 kg
Embalaje S abandonar	250*190*155mm
GW	2,5 kg



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)