



Inyector de aceite de mantenimiento inteligente

Código: B2-01-012278

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El inyector de aceite de mantenimiento inteligente es un dispositivo de precisión diseñado para la lubricación y el mantenimiento automatizados de equipos de laboratorio e industriales.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 470*420*400 mm · 1	pack 470*420*400 mm · 2
Especificación	Configuración 2632927Cotizar	Configuración 2632928Cotizar
Número de pieza de mano	8	12
Capacidad del tanque de aceite	1 litro	1 litro
Presión de trabajo	0,3 Mpa	0,3 Mpa
Ruido de trabajo	≤50 dB	≤50 dB
Fuente de alimentación	CA 220 V ± 10 %, 50 Hz (e tándar); CA 220 V, 60 Hz (opcional); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional)	CA 220 V ± 10 %, 50 Hz (e tándar); CA 220 V, 60 Hz (opcional); CA 110 V, 50/60 Hz (opcional)
Consumo	150 W	200 W
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	335*276*280 mm	380*280*290 mm
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.)	470*420*400 mm	470*420*400 mm
Peso neto	9 kilo	9,5 kilo
Peso bruto	11 kilo	11,5 kilo

Aplicaciones

Inyector de aceite para mantenimiento y lubricación automatizada de equipos de laboratorio e industriales, cuando se requiere trabajar con varias piezas de mano.

La selección depende principalmente de la cantidad de piezas de mano: 8 o 12. Ambas variantes tienen tanque de aceite de 1 litro, presión de trabajo de 0,3 MPa y ruido de trabajo de hasta 50 dB.

La versión de 8 piezas de mano es más compacta y tiene consumo de 150 W. La versión de 12 piezas de mano aumenta la capacidad de atención simultánea, con consumo de 200 W y mayor tamaño externo.

Antes de comprar, confirmar la alimentación eléctrica requerida: 220 V 50 Hz estándar, 220 V 60 Hz opcional o 110 V 50/60 Hz opcional.

Que cambia entre variantes

La selección depende principalmente de la cantidad de piezas de mano: 8 o 12. Ambas variantes tienen tanque de aceite de 1 litro, presión de trabajo de 0,3 MPa y ruido de trabajo de hasta 50 dB.

Escenarios de uso recomendados

La versión de 8 piezas de mano es más compacta y tiene consumo de 150 W. La versión de 12 piezas de mano aumenta la capacidad de atención simultánea, con consumo de 200 W y mayor tamaño externo.

Cómo elegir rápido

Antes de comprar, confirmar la alimentación eléctrica requerida: 220 V 50 Hz estándar, 220 V 60 Hz opcional o 110 V 50/60 Hz opcional.

Recomendación de compra

Antes de comprar, confirmar la alimentación eléctrica requerida: 220 V 50 Hz estándar, 220 V 60 Hz opcional o 110 V 50/60 Hz opcional.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)