



Agitador magnetico

Código: B2-01-012314

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

El agitador magnético es una herramienta de laboratorio esencial diseñada para mezclar soluciones de manera rápida y eficiente utilizando una barra agitadora magnética, este instrumento proporciona una mezcla y agitación uniforme sin la necesidad de agitación mecánica.

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 380*300*220	pack 400*260*215	pack 400*400*250	pack 450*300*250	pack 510*430*250 · 3 Litros	pack 510*430*250 · 3 Litros Multiposición	pack 550*550*220 · 10 Litros Hotplate	pack 550*550*220 · 20 Litros Hotplate
Material de la placa de trabajo	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Capacidad máxima de agitación	5 litro	3 litro	10 litro	10 litro	20 litro	20 litro	50 litro	50 litro
Tipo de motor	Motor de corriente continua in e cobilla	Motor de corriente continua in e cobilla	Motor de corriente continua in e cobilla	Motor de corriente continua in e cobilla	Motor de corriente continua in e cobilla	Motor de corriente continua in e cobilla	Motor de corriente continua in e cobilla	Motor de corriente continua in e cobilla
Rango de velocidad	0 ~ 2000 rpm	0 ~ 1500 rpm	0 ~ 2000 rpm	0 ~ 2000 rpm	0 ~ 2000 rpm	0 ~ 2000 rpm	0 ~ 1400 rpm	0 ~ 1400 rpm
Pantalla digital	/	/	Velocidad	/	/	/	/	/
Control	Perilla	Perilla	Perilla	Perilla	Perilla	Perilla	Perilla	Perilla
Potencia del motor	10 W	8W	15 W	15 W	40 W	40 W	100 W	100 W
Fuente de alimentación	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) mm	245*145*100	210*130*65	210*210*85	260*160*85	305*300*105	305*300*105	410*400*115	410*400*115
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) mm	380*300*220	400*260*215	400*400*250	450*300*250	510*430*250	510*430*250	550*550*220	550*550*220
Peso bruto (kg)	7.5	5.5	7.5	8	10	10	20	20

Aplicaciones

Agitador magnetico 3-20 L, hasta 2000 rpm: elija la variante comparando Capacidad máxima de agitación, Rango de velocidad y Potencia del motor.

Que cambia entre variantes

B2-01-012314.1: Capacidad máxima de agitación: 10 litros; Rango de velocidad: 0 ~ 2000 rpm; Potencia del motor: 15 W.

B2-01-012314.3: Capacidad máxima de agitación: 3 litros; Rango de velocidad: 0 ~ 1500 rpm; Potencia del motor: 8W.

B2-01-012314.4: Capacidad máxima de agitación: 5 litros; Rango de velocidad: 0 ~ 2000 rpm; Potencia del motor: 10 W.

B2-01-012314.8: Capacidad máxima de agitación: 50 litros; Rango de velocidad: 0 ~ 1400 rpm; Potencia del motor: 100 W.

Escenarios de uso recomendados

Use esta configuracion si necesita capacidad máxima de agitación: 10 litros y rango de velocidad: 0 ~ 2000 rpm.

Use esta configuracion si necesita capacidad máxima de agitación: 3 litros y rango de velocidad: 0 ~ 1500 rpm.

Use esta configuracion si necesita capacidad máxima de agitación: 5 litros y rango de velocidad: 0 ~ 2000 rpm.

Use esta configuracion si necesita capacidad máxima de agitación: 50 litros y rango de velocidad: 0 ~ 1400 rpm.

Cómo elegir rápido

Revise primero Capacidad máxima de agitación, Rango de velocidad y Potencia del motor; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la configuracion que cubra Capacidad máxima de agitación, Rango de velocidad y Potencia del motor.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)