



Colectores de filtracion al vacio 1-6 ramas

Código: N/D**Marca:** Belltronic[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La filtración al vacío con colectores es un equipo básico para la separación sólido-líquido mediante la generación de una diferencia de presión mediante una bomba de succión de vacío de presión negativa. El principio fundamental es extraer el aire del interior del dispositivo de filtrado mediante la bomba de succión, creando una diferencia de presión evidente. De esta manera, la presión atmosférica externa impulsa el líquido a filtrar a través de la membrana microporosa, logrando así la separación sólido-líquido.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	1 rama - Vaso	1 rama - SS316	3 ramas - Vaso	3 ramas - SS316	6 ramas - Vaso	6 ramas - SS316
Configuración	1 rama - Vaso	1 rama - SS316	3 ramas - Vaso	3 ramas - SS316	6 ramas - Vaso	6 ramas - SS316
Tipo	1 rama	1 rama	3 ramas	3 ramas	6 ramas	6 ramas
Embudo	Vaso	SS316	Vaso	SS316	Vaso	SS316
Conexión	Junta esmerilada	Integral, SS316	Junta esmerilada	Integral, SS316	Junta esmerilada	Integral, SS316
Titular	SS316	SS316	SS316	SS316	SS316	SS316
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	310*310*370 mm	270*260*140 mm	530*360*370 mm	490*260*140 mm	970*360*370 mm	920*260*140 mm
GW	4 kilos	3 kilos	9 kilos	5,7 kilos	17 kilos	10,3 kg

Aplicaciones

Use la guía para elegir la variante según las variables técnicas que cambian entre configuraciones. En esta familia la decisión se concentra en Número de ramas.

01

Número de ramas

Revise valores como 1 rama, 3 ramas y 6 ramas.

Cómo elegir rápido

Priorice las especificaciones diferenciadoras antes de cotizar. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)