



Colectores de filtracion al vacio personalizados 1-6 ramas

Código: N/D

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La filtración al vacío con colectores es un equipo básico para la separación sólido-líquido mediante la generación de una diferencia de presión mediante una bomba de succión de vacío de presión negativa. El principio fundamental es extraer el aire del filtro mediante la bomba de succión, creando una diferencia de presión evidente. De esta manera, la presión atmosférica externa impulsa el líquido a filtrar a través de la membrana microporosa, logrando así la separación sólido-líquido.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	1 rama - vidrio	1 rama - SS316	3 ramas - vidrio	3 ramas - SS316	6 ramas - vidrio	6 ramas - SS316
Configuración	1 rama - vidrio	1 rama - SS316	3 ramas - vidrio	3 ramas - SS316	6 ramas - vidrio	6 ramas - SS316
Tipo	1 rama	1 rama	3 ramas	3 ramas	6 ramas	6 ramas
Embudo	Vaso	SS316	Vaso	SS316	Vaso	SS316
Admite tamaño de pantalla y poro	PTFE, 20 µm	Acero inoxidable 316, 100 µm	PTFE, 20 µm	SS316, 100 µm	PTFE, 20 µm	SS316, 100 µm
Conexión	Junta esmerilada	Integral, SS316	Junta esmerilada	Integral, SS316	Junta esmerilada	Integral, SS316
Títular	SS316	SS316	SS316	SS316	SS316	SS316
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	270*230*130 mm	270*230*130 mm	535*360*380 mm	480*260*130 mm	965*365*390 mm	900*260*130 mm
GW	3 kilos	2,9 kilos	9 kilos	5,7 kilos	17 kilos	10,3 kg

Aplicaciones

Use la guía para elegir la variante según las variables técnicas que cambian entre configuraciones. En esta familia la decisión se concentra en Número de ramas.

01

Número de ramas

Revise valores como 1 rama, 3 ramas y 6 ramas.

Cómo elegir rápido

Priorice las especificaciones diferenciadoras antes de cotizar. Confirme la variante por las especificaciones visibles antes de cotizar.



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)