



Cámara de oxígeno hiperbárico

Código: B2-01-012333

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

La cámara de oxígeno hiperbárico Micro proporciona una solución de vanguardia para la terapia de oxígeno, promoviendo una recuperación más rápida y una mejor curación para las personas que buscan un tratamiento eficaz para diversas afecciones médicas.

Especificaciones técnicas

Especificación	1	2	3	4
Especificación	Configuración 2633015Cotizar	Configuración 2633016Cotizar	Configuración 2633017Cotizar	Configuración 2633018Cotizar
Material de la cámara	Acero para recipiente a presión Q235B	Acero para recipiente a presión Q235B	Acero para recipiente a presión Q235B	Acero para recipiente a presión Q235B
Potencia del generador de oxígeno presurizado	1200 W	1900 W	1900 W	1900 W
Presión de trabajo de la cámara	1,1~1,3 ATM	1,1~1,3 ATM	1,1~1,3 ATM	1,1~1,3 ATM
Concentración de difusión de oxígeno	≤25%	≤25%	≤25%	≤25%
Control de la unidad principal	Si tema de control táctil de interfaz de usuario inteligente (control dual interno y externo)	Si tema de control táctil de interfaz de usuario inteligente (control dual interno y externo)	Si tema de control táctil de interfaz de usuario inteligente (control dual interno y externo)	Si tema de control táctil de interfaz de usuario inteligente (control dual interno y externo)
Función de generación de oxígeno	Tamice molecular peroxalado (SPA)	Tamice molecular peroxalado (SPA)	Tamice molecular peroxalado (SPA)	Tamice molecular peroxalado (SPA)
Rendimiento del compresor	Si tema de suministro de aire con compresor in aceite	Si tema de suministro de aire con compresor in aceite	Si tema de suministro de aire con compresor in aceite	Si tema de suministro de aire con compresor in aceite
Concentración de oxígeno	90±3%	90±3%	90±3%	90±3%
Configuración de seguridad	Válvula de seguridad automática, válvula de seguridad manual de dobla, válvula oloide	Válvula de seguridad automática, válvula de seguridad manual de dobla, válvula oloide	Válvula de seguridad automática, válvula de seguridad manual de dobla, válvula oloide	Válvula de seguridad automática, válvula de seguridad manual de dobla, válvula oloide
Fuente de alimentación	E estándar: CA 220 V 50/60 Hz; opcional: CA 110 V 50/60 Hz	E estándar: CA 220 V 50/60 Hz; opcional: CA 110 V 50/60 Hz	E estándar: CA 220 V 50/60 Hz; opcional: CA 110 V 50/60 Hz	E estándar: CA 220 V 50/60 Hz; opcional: CA 110 V 50/60 Hz
Tamaño externo	2200*1200*2000 mm	2200*1900*2000 mm	2800*1900*2000 mm	3400*1900*2000 mm
Tamaño del embalaje	2400*1500*2240 mm	2400*2150*2240 mm	/	/
Peso bruto	1300 kilo	1800 kilo	/	/

Aplicaciones

Microcamara de oxigeno hiperbarico: elija la variante comparando Potencia del generador de oxígeno presurizado.

Que cambia entre variantes

B2-01-012333.1: Potencia del generador de oxígeno presurizado: 1200 W.

B2-01-012333.2: Potencia del generador de oxígeno presurizado: 1900 W.

Escenarios de uso recomendados

Use esta alternativa si necesita potencia del generador de oxígeno presurizado: 1200 w.

Use esta alternativa si necesita potencia del generador de oxígeno presurizado: 1900 w.

Cómo elegir rápido

Revise primero Potencia del generador de oxígeno presurizado; si esos puntos calzan con el proceso, confirme los accesorios y condiciones de instalacion.

Recomendación de compra

Seleccione la alternativa que cubra Potencia del generador de oxígeno presurizado.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)