



Agitador de microplacas con calefaccion 2-4 placas 200-1600 rpm

Código: B2-01-012341

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

[Detalle](#) | [Especificaciones](#) | [Aplicaciones](#)

Detalle

It is with technique of brushless DC motor and PID intelligent temperature control. Mainly used for shaking and cultivation in Elisa plates (96/384 wells) or 96 wells tissue culture plates.

Características

1. LCD displays system status and parameters.
2. Stable and reliable operation with high quality switch.
3. Easy to operate with one touch knob.
4. Set-up the time within 0~100 hours, instrument will make alarm voice when completing.
5. With power recovery, instrument will be continuous to run when power recovers from outage.

Especificaciones técnicas

Compara variantes usando especificaciones técnicas validadas.

Especificación	200~1600rpm - modelo 1	200~1350rpm - modelo 2
Rango de ajuste de temperatura	0~80°C	0~80°C
Rango de control de temperatura	TA+5~80°C	RT+5~80°C
Rango de temporización	1min~99h59min/∞	1min~99h59min/∞
Exactitud de temperatura	≤±0,5°C	≤±0,5°C
Exactitud de visualización	0,1°C	0,1°C
Uniformidad de temperatura	≤±0,5°C	≤±0,5°C
Velocidad de agitación	200~1600rpm	200~1350rpm
Órbita	3mm	3mm
Capacidad	2 u. de placas de microtitulación o placas de cultivo	4 unidades de microplacas o placas de pozo profundo
Tiempo de calentamiento	≤10min (desde TA hasta 80°C)	≤15min (de 25°C a 80°C)
Potencia	150W	300W
Alimentación eléctrica	220V, 50/60Hz; 110V, 50/60Hz	220V, 50/60Hz; 110V, 50/60Hz



Importadora Gyb Limitada
Padre orellana 1476
Santiago CL13101 Chile

Especificación	200~1600rpm - modelo 1	200~1350rpm - modelo 2
Dimensiones	280*270*140mm	340*320*200mm
Peso neto	7,0kg	9,5kg
Dimensiones del embalaje	410*350*240mm	460*440*300mm
Peso bruto	7,8kg	11,08kg

Aplicaciones

Aplicaciones y usos Agitador de microplacas con control térmico para agitación y cultivo en placas ELISA o placas de cultivo. - Elija 2 microplacas si necesita hasta 1600 rpm, menor potencia y calentamiento más rápido declarado. - Elija 4 placas si requiere mayor capacidad simultánea, con velocidad máxima 1350 rpm. - Ambas comparten RT+5~80°C, órbita 3 mm y tiempo hasta 99 h 59 min o continuo. Cómo elegir: decida por número de placas, velocidad, calentamiento y espacio.

Que cambia entre variantes

Aplicaciones y usos Agitador de microplacas con control térmico para agitación y cultivo en placas ELISA o placas de cultivo. - Elija 2 microplacas si necesita hasta 1600 rpm, menor potencia y calentamiento más rápido declarado. - Elija 4 placas si requiere mayor capacidad simultánea, con velocidad máxima 1350 rpm. - Ambas comparten RT+5~80°C, órbita 3 mm y tiempo hasta 99 h 59 min o continuo. Cómo elegir: decida por número de placas, velocidad, calentamiento y espacio.

Escenarios de uso recomendados

Aplicaciones y usos Agitador de microplacas con control térmico para agitación y cultivo en placas ELISA o placas de cultivo. - Elija 2 microplacas si necesita hasta 1600 rpm, menor potencia y calentamiento más rápido declarado. - Elija 4 placas si requiere mayor capacidad simultánea, con velocidad máxima 1350 rpm. - Ambas comparten RT+5~80°C, órbita 3 mm y tiempo hasta 99 h 59 min o continuo. Cómo elegir: decida por número de placas, velocidad, calentamiento y espacio.

Cómo elegir rápido

Aplicaciones y usos Agitador de microplacas con control térmico para agitación y cultivo en placas ELISA o placas de cultivo. - Elija 2 microplacas si necesita hasta 1600 rpm, menor potencia y calentamiento más rápido declarado. - Elija 4 placas si requiere mayor capacidad simultánea, con velocidad máxima 1350 rpm. - Ambas comparten RT+5~80°C, órbita 3 mm y tiempo hasta 99 h 59 min o continuo. Cómo elegir: decida por número de placas, velocidad, calentamiento y espacio.

Recomendación de compra

Aplicaciones y usos Agitador de microplacas con control térmico para agitación y cultivo en placas ELISA o placas de cultivo. - Elija 2 microplacas si necesita hasta 1600 rpm, menor potencia y calentamiento más rápido declarado. - Elija 4 placas si requiere mayor capacidad simultánea, con velocidad máxima 1350 rpm. - Ambas comparten RT+5~80°C, órbita 3 mm y tiempo hasta 99 h 59 min o continuo. Cómo elegir: decida por número de placas, velocidad, calentamiento y espacio.

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)