



Agitador magnetico de placa calefactora multiposicion

3L*4

Agitador magnetico de placa calefactora multiposicion; Cantidad máxima de agitación (H2O): 3L*4

Código: B2-01-012358.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	3L*4 B2-01-012358.1
Dimensión de la placa de trabajo	φ134mm
Material de la placa de trabajo	Aluminio con recubrimiento cerámico
Tipo de motor	Motor de CC sin escobillas
Potencia nominal de salida del motor	5W*4
Potencia de calentamiento	600W*4
Potencia total	605W*4
Alimentación eléctrica	100-120V,60Hz;200-240V,50Hz
Posiciones de agitación	4
Cantidad máxima de agitación (H2O)	3L*4
Cantidad máxima de agitación (H2O) por canal	3L
Rango de velocidad	200-1500rpm
Exactitud del control de velocidad [rpm]	±20
Visualización de la velocidad	LCD
Visualización de la temperatura	LCD
Rango de temperatura de calentamiento	25-280°C
Protección contra sobrecalentamiento	420°C
Resolución de visualización de la temperatura	0.1°C
Exactitud del control de temperatura	±1°C(<100°C),±1%(>100°C)
Sensor de temperatura externo	PT1000(exactitud±0.2°C)
Clase de protección IP	IP21
Dimensiones del producto	701*265*127mm
Peso neto	8.7Kg
Temperatura y humedad ambiente permitidas	5~40°C, 80% RH
Dimensiones del embalaje	810*390*250mm
Peso bruto	10.8Kg

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)