



Agitador magnetico multiposicion 4-10 posiciones

pack 700*420*270 mm · 10 Posiciones | Digital

Código: B2-01-012359.1

Marca: Belltronic

[Ver producto en Cotecno](#) | [Solicitar cotización](#)

Especificaciones técnicas

Especificación	pack 700*420*270 mm · 10 Posiciones Digital B2-01-012359.1
Especificación	Configuracion 2633064Cotizar
Tamaño de la placa de trabajo	180*450 mm
Material de la placa de trabajo	Acero inoxidable con revestimiento de iliconas.
Capacidad máxima de agitación	0,4 L*10
Tipo de motor	Motor de CC in e cobilla
Rango de velocidad	0~1100 rpm
Pantalla digital	/
Control	E cala
Salida de calefacción	/
Rango de temperatura de calentamiento	/
Entorno de trabajo	5~40 °C, 80 % de humedad relativa
Fuente de alimentación	CA 110/220 V ± 10 %, 50/60 Hz
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.)	622*205*65 mm
Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto)	700*420*270 mm
Peso bruto	7,5 kilo

Siguiente paso: [ver producto en Cotecno](#) | [solicitar cotización](#)